

# Albero scanalato **inox 304**



## ACAss

## A fianchi paralleli

- Resiste a sforzi notevoli

- Materiale:



inox 304 (1.4301)

### Accessori

- **Boccola scanalata** cilindrica BCAss

### Opzioni

- Diverse lunghezze fino a 3000 mm\*



**Per ambienti  
agressivi**

**NUOVO!**  
Sostituisce il  
codice **BUC30**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\overset{+0}{\underset{-0,08}{\text{Ød1}}}$	$\overset{-0,07}{\underset{-0,27}{\text{Ød2}}}$	$\overset{+0}{\underset{-0,08}{\text{b}}}$	Lunghezza standard (mm)	Massa (kg/m)	Prezzo unit. per 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	57,56 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	67,43 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	119,37 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	195,47 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	299,45 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	429,45 €

\* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MFBS

Giunto a soffietto  
Inox, Inox - con vite a  
pressione



BAC110

Contenitore a becco,  
Aggancio orientabile



PFM

Piede senza snodo,  
Lamiera modellata



PSG3

Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
20NCD2 cementato  
temprato



BFM2

Dado trapezoidale,  
Bronzo - 2 filetti



PLS

Distanziatore  
cilindrico, Inox 303



HRV

Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello



SH3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



AC156-157

Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



PRF\_VTM

Fissaggio, Vite testa  
martello



RMSA

Deceleratore,  
Regolabile



CHMX\_CHMDX

Albero per riduttore a  
ruota e vite senza fine  
CHMR e CHM, Albero  
do...

## Prodotti correlati



BCAss

Boccola scanalata  
Inox, Inox



ACA

Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio