

Albero scanalato **inox 304**



ACAss

A fianchi paralleli

- Resiste a sforzi notevoli

- Materiale:



inox 304 (1.4301)

Accessori

- **Boccola scanalata** cilindrica BCAss

Opzioni

- Diverse lunghezze fino a 3000 mm*



**Per ambienti
agressivi**

NUOVO!
Sostituisce il
codice **BUC30**


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Lunghezza standard (mm)	Massa (kg/m)	Prezzo unit. per 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	57,56 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	67,43 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	119,37 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	195,47 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	299,45 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	429,45 €

* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



ACLBTS

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Spessore per blocca
porta...



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



INStool

Boccola autoflettante -
Attrezzo, Strumento
di posa



UTKswc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota di
precisione a V in
acciaio



PLM-20SC

Magnete cilindrico di
fermo filettato,
Magnete di fermo
maschiato



NT121

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 20 a
68 Nm - a treni
paral...



CLG3

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



PRF_BASE

Elementi di
ancoraggio,
Basamento



PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa
martello



GGP

Vite ad alette,
Tecnopolimero con
inserto in inox

Prodotti correlati



BCAss

Boccola scanalata
Inox, Inox



ACA

Albero scanalato in
acciaio, Acciaio