
# Connection plate for aluminium profile

## ACLPR — Right angled connection


- ***Corner reinforcement***
- *Connection of 2 aluminium profiles at a right angle*
- *Material:*
  *Anodised aluminium*

**Info.**

- *Supplied without fixing kit (see button head screw* ***BHC8-16/SS/B*** *or* ***BHC8-20/SS*** *and slot nut* ***PRF-ECL-M8/SS****)*




Anodised aluminium






**Typical application**




**ACL-PR-135**




**ACL-PR-180**

### DISCOUNTS

| Qty | 1+ | 50+ | 100+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | Net | -5% | On request |

| Part N° | L | H | A | ØD | Weight (g) | Price each 1 to 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL-PR-135 | 133 | 6 | 45 | 9 | 215 | 13,63 € |
| ACL-PR-180 | 178 | 6 | 45 | 9 | 435 | 22,16 € |

*All dimensions in mm*

# Altri prodotti...


SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox


BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto


G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


HRV


Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello


YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6


BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina in ...


FTSN

Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...


T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio


PRF4532

Profilato alluminio standard, 45 x 32 mm


HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello


BPHT

Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte


TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 20kg

## Prodotti correlati


BHC

Vite a testa bombata BHC , Inox A2


PRF_ECL_

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Inox


ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 176x86 mm


ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°