Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


SRG20 Corsa regolabile da 77,3mm a 83mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG20-77-83	da 77,3 a 83	20	Acciaio	Zincata	46	✔	7,43 €
SRG20-77-83/SS	da 77,3 a 83	20	Inox 304	Grezza	46	✔	11,96 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Acc Inx Stock Chiusura a leva rigida regolabile


Corsa regolabile da 96mm a 121,7mm SRG25

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG25-96-121	da 96 a 121,7	25	Acciaio	Zincata	90	✔	8,72 €
SRG25-96-121/SS	da 96 a 121,7	25	Inox 304	Grezza	90	✔	19,26 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


SRG40 Corsa regolabile da 117,4mm a 128mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG40-117-128	da 117,4 a 128	40,6	Acciaio	Zincata	130	✔	9,98 €
SRG40-117-128/SS	da 117,4 a 128	40,6	Inox 304	Grezza	130	✔	27,09 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva rigida regolabile


Corsa regolabile da 78mm a 90mm — SRG52


- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo




Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	X	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SRG52-78-90	da 78 a 90	67	52	Acciaio	Zincata	100	✔	17,11 €
SRG52-78-90/SS	da 78 a 90	67	52	Inox 304	Grezza	100	✔	33,04 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


SVG26 Corsa regolabile da 82mm a 92mm

- **Chiusura a leva regolabile con riscontro**
- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG26-82-92	da 82 a 92	26,4	Acciaio	Zincata	48	✔	8,39 €
SVG26-82-92/SS	da 82 a 92	26,4	Inox 304	Grezza	48	✔	12,81 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Chiusura a leva rigida regolabile

Corsa regolabile da 106,7mm a 121,4mm


SVG32


- **Chiusura a leva regolabile con riscontro**
- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG32-106-121	da 106,7 a 121,4	32	Acciaio	Zincata	102	✔	8,56 €
SVG32-106-121/SS	da 106,7 a 121,4	32	Inox 304	Grezza	102	✔	20,14 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


SVG39


Corsa regolabile da 118mm a 130,5mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo

Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG39-118-130	da 118 a 130,5	39,3	Acciaio	Zincata	124	✔	12,67 €
SVG39-118-130/SS	da 118 a 130,5	39,3	Inox 304	Grezza	124	✔	25,99 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva rigida regolabile

Corsa regolabile da 174mm a 190mm


SVG50

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Chiusura ad avvitare*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo



Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG50-174-190	da 174 a 190	50	Acciaio	Zincata	236	✔	18,41 €
SVG50-174-190/SS	da 174 a 190	50	Inox 304	Grezza	236	✔	49,78 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva in gomma con aggancio

GEC

Bloccabile

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Fornita con aggancio*
- *Materiali:*
  Chiusura in elastomero nero
  Aggancio in inox

Vantaggi

- *Meccanismo interno: una volta chiusa, la piastrina di riscontro non sporge*
- *Utilizzo all'esterno*

Applicazione esterna




Aperto

con aggancio





Chiuso


NUOVO!




Versione piccola








Versione grande





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	Materiale	Finitura	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Versione piccola								
GEC-96	elastomero	nero	96,5	29,0	20,0	36	✔	23,05 €
Versione grande								
GEC-151	elastomero	nero	151	45,7	29,5	130	✔	32,53 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Tirante chiusura in gomma

Chiusura facile

ACM-TRI

- ***Chiusura manuale ad aggancio con impugnatura flessibile***
- *Copiglia fornita*
- *Materiale:*
  Gomma nera 65/70 shore





Vantaggi


- *Grande flessibilità di utilizzo*


Info.

- *Venduto a multipli, conttataci*

Accessori

- *Vedere aggancio* **ACM-AZ-32** *e* **ACM-BZ-32** *e base* **ACM-DZ-23** **(vol. 1 *p.108-p.109*)**





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codici	L	E A riposo	E In tensione	A	B	ØD	Ød1	Ød	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 50
ACM-TRI-120	120	74	77 +/-2	54	25	19	25	4	✔	6,97 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Aggancio per tirante chiusura in gomma


ACM-AZ
ACM-BZ

Chiusura facile

- ***Materiale:***
  Acciaio zincato
- *Per tirante in gomma* **ACM-TRI-120 (vol. 1 *p.107*)**


Info.


- *Venduto a multipli, contattaci*














SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	A	B	C	D	E	Ød	F	G	L	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 50
ACM-AZ-32	32	40	50	2	16	4	15	18	18	✔	2,51 €
ACM-BZ-32	32	38	44	2	16	4	15	18	18	✔	2,51 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Acc Stock Base per tirante chiusura in gomma

Chiusura facile


ACM-DZ

- ***Materiale:***
  Acciaio zincato
- *Consente di fissare il tirante in gomma*
  ACM-TRI-120 (vol. 1 p.107)



Info.

- *Venduto a multipli, conttataci*



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codici	A	B	C	D	E	F	Ød	Ød1	H	L	N	K	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 50
ACM-DZ-23	19	34	22	2	30	30	5	4	12	18	15	7	✔	2,74 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*