

# Aci stock Base per tirante chiusura in gomma


## Chiusura facile

## ACM-DZ

- **Materiale:**  
**Acciaio zincato**
- Consente di fissare il tirante in gomma **ACM-TRI-120**

### Info.

- Venduto a multipli, contattaci



Esempio di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codici	A	B	C	D	E	F	Ød	Ød1	H	L	N	K	Prezzo unit.
ACM-DZ-23	19	34	22	2	30	30	5	4	12	18	15	7	Da 1 a 50 2,49 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRT-TO  
Corona girevole Iglidur®, Con dentatura esterna-Iglidur®, allumini...



PCF4  
Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata



PRES  
Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinzne



ACLEPP  
Angolare, 4 fori



OP3\_14\_06  
Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



PW\_PWG05  
Vite senza fine di precisione, Acciaio



CSSSS  
Snodo sferico inox, Inox/ PTFE



BEAB  
Manopola, stella, anti-bacterial



MHX  
Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - acciaio



RBGpl  
Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



UGAC\_UGET  
Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del



RBNpl  
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù

## Prodotti correlati



ACM\_TRI  
Tirante chiusura in gomma, Caucciù



ACM\_AZ  
Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio