

# Tirante chiusura in gomma

## Chiusura facile ACM-TRI

- Chiusura manuale ad aggancio con impugnatura flessibile
- Copiglia fornita
- Materiale:  
Gomma nera 65/70 shore

### Vantaggio



- Grande flessibilità di utilizzo

### Info.

- Venduto a multipli, contattaci

### Accessori

- Vedere aggancio ACM-AZ-32 e ACM-BZ-32 e base ACM-DZ-23 (t.imagetome1 p.156, t.imagetome1 p.157)



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codici	L	Riposando	In tensione	A	B	ØD	Ød1	Ød	Stock*	Prezzo unit.
										Da 1 a 50
ACM-TRI-120	120	74	77 <sup>+/-2</sup>	54	25	19	25	4	✓	4,10 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




RHTplss  
Ruota alte temperature, fino a 200kg



HTD5M\_25  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



RBN  
Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



BLHM70  
Rinvio angolare, fino a 128 Nm



INO  
Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



DB  
Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



LWH  
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Binario - da 9320 N a 71300 N



PSG08  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



PSG125  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio



GP  
Chiusura a leva molla a trazione



FB\_ECO  
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1



BGC  
Giunto Oldham, con ganaschia di serraggio

## Prodotti correlati



ACM\_AZ  
Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



ACM\_DZ  
Base per tirante chiusura in gomma, Base



GEC  
Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile