# Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


## SRG20 Corsa regolabile da 77,3mm a 83mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*




### Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG20-77-83 | da 77,3 a 83 | 20 | Acciaio | Zincata | 46 | ✔ | 7,43 € |
| SRG20-77-83/SS | da 77,3 a 83 | 20 | Inox 304 | Grezza | 46 | ✔ | 11,96 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Acc Inx Stock Chiusura a leva rigida regolabile


## Corsa regolabile da 96mm a 121,7mm SRG25

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*




### Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG25-96-121 | da 96 a 121,7 | 25 | Acciaio | Zincata | 90 | ✔ | 8,72 € |
| SRG25-96-121/SS | da 96 a 121,7 | 25 | Inox 304 | Grezza | 90 | ✔ | 19,26 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


## SRG40 Corsa regolabile da 117,4mm a 128mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*




### Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG40-117-128 | da 117,4 a 128 | 40,6 | Acciaio | Zincata | 130 | ✔ | 9,98 € |
| SRG40-117-128/SS | da 117,4 a 128 | 40,6 | Inox 304 | Grezza | 130 | ✔ | 27,09 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva rigida regolabile


## Corsa regolabile da 78mm a 90mm — SRG52


- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro*
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*





### Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*





### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | X | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG52-78-90 | da 78 a 90 | 67 | 52 | Acciaio | Zincata | 100 | ✔ | 17,11 € |
| SRG52-78-90/SS | da 78 a 90 | 67 | 52 | Inox 304 | Grezza | 100 | ✔ | 33,04 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


## SVG26 Corsa regolabile da 82mm a 92mm

- **Chiusura a leva regolabile con riscontro**
- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo




### Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG26-82-92 | da 82 a 92 | 26,4 | Acciaio | Zincata | 48 | ✔ | 8,39 € |
| SVG26-82-92/SS | da 82 a 92 | 26,4 | Inox 304 | Grezza | 48 | ✔ | 12,81 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Chiusura a leva rigida regolabile

## Corsa regolabile da 106,7mm a 121,4mm


## SVG32


- **Chiusura a leva regolabile con riscontro**
- Comprende una chiusura a leva e una piastrina di riscontro
- Materiali:
  Acciaio zincato
  inox 304 grezzo




### Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG32-106-121 | da 106,7 a 121,4 | 32 | Acciaio | Zincata | 102 | ✔ | 8,56 € |
| SVG32-106-121/SS | da 106,7 a 121,4 | 32 | Inox 304 | Grezza | 102 | ✔ | 20,14 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva rigida regolabile

Stock Acc Inx


## SVG39


### Corsa regolabile da 118mm a 130,5mm

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*

**Utilizzo**

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG39-118-130 | da 118 a 130,5 | 39,3 | Acciaio | Zincata | 124 | ✔ | 12,67 € |
| SVG39-118-130/SS | da 118 a 130,5 | 39,3 | Inox 304 | Grezza | 124 | ✔ | 25,99 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva rigida regolabile

## Corsa regolabile da 174mm a 190mm


## SVG50

- ***Chiusura a leva regolabile con riscontro***
- *Chiusura ad avvitare*
- *Materiali:*
  *Acciaio zincato*
  *inox 304 grezzo*




### Utilizzo

- *Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale*
- *Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro*
- *Corsa regolabile girando l'anello*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | Su richiesta |

| Codice | A | B | Materiale | Finitura | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG50-174-190 | da 174 a 190 | 50 | Acciaio | Zincata | 236 | ✔ | 18,41 € |
| SVG50-174-190/SS | da 174 a 190 | 50 | Inox 304 | Grezza | 236 | ✔ | 49,78 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Chiusura a leva in gomma con aggancio

## GEC

### Bloccabile

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Fornita con aggancio*
- *Materiali:*
  *Chiusura in elastomero nero*
  *Aggancio in inox*

**Vantaggi**

- *Meccanismo interno: una volta chiusa, la piastrina di riscontro non sporge*
- *Utilizzo all'esterno*

**Applicazione esterna**




Aperto

con aggancio





Chiuso


**NUOVO!**





**Versione piccola**





**Versione grande**




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -3% | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codici | Materiale | Finitura | A | B | C | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versione piccola** | | | | | | | | |
| GEC-96 | elastomero | nero | 96,5 | 29,0 | 20,0 | 36 | ✔ | 23,05 € |
| **Versione grande** | | | | | | | | |
| GEC-151 | elastomero | nero | 151 | 45,7 | 29,5 | 130 | ✔ | 32,53 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Tirante chiusura in gomma

## Chiusura facile

## ACM-TRI

- ***Chiusura manuale ad aggancio con impugnatura flessibile***
- *Copiglia fornita*
- *Materiale:*
  *Gomma nera 65/70 shore*





### Vantaggi


- *Grande flessibilità di utilizzo*


### Info.

- *Venduto a multipli, conttataci*

### Accessori

- *Vedere aggancio* **ACM-AZ-32** *e* **ACM-BZ-32** *e base* **ACM-DZ-23** **(vol. 1 *p.108-p.109*)**



**Esempio di applicazione**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 51+ | 101+ | 250+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codici | L | E A riposo | E In tensione | A | B | ØD | Ød1 | Ød | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-TRI-120 | 120 | 74 | 77 +/-2 | 54 | 25 | 19 | 25 | 4 | ✔ | 6,97 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Aggancio per tirante chiusura in gomma


## ACM-AZ
## ACM-BZ

### Chiusura facile

- ***Materiale:***
  ***Acciaio zincato***
- *Per tirante in gomma* **ACM-TRI-120 (vol. 1 *p.107*)**

**Info.**


- *Venduto a multipli, contattaci*











**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 51+ | 101+ | 250+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | D | E | Ød | F | G | L | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-AZ-32 | 32 | 40 | 50 | 2 | 16 | 4 | 15 | 18 | 18 | ✔ | 2,51 € |
| ACM-BZ-32 | 32 | 38 | 44 | 2 | 16 | 4 | 15 | 18 | 18 | ✔ | 2,51 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Acc Stock Base per tirante chiusura in gomma

## Chiusura facile


## ACM-DZ

- ***Materiale:***
  ***Acciaio zincato***
- *Consente di fissare il tirante in gomma*
  **ACM-TRI-120 (vol. 1 p.107)**



**Info.**

- *Venduto a multipli, conttataci*




**Esempio di applicazione**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 51+ | 101+ | 250+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codici | A | B | C | D | E | F | Ød | Ød1 | H | L | N | K | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-DZ-23 | 19 | 34 | 22 | 2 | 30 | 30 | 5 | 4 | 12 | 18 | 15 | 7 | ✔ | 2,74 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*