


Rigid coupling with keyway

AF

Set screw fixing

- With keyway
- Material:
Steel

Set screw



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+
Disc.	List	-15%	-20%	On request

Part number	$\varnothing D$	Keyway K	$\varnothing A$	L	Set screw $\varnothing M$	N	Stock*	Price each 1 à 5
AF10	10	3	20	30	M4	6	✓	86,14 €
AF12	12	4	28	36	M5	7	✓	86,14 €
AF15	15	5	28	36	M5	8	✓	86,14 €
AF20	20	6	32	40	M6	10	✓	108,83 €
AF25	25	8	40	54	M8	12	✓	126,61 €
AF30	30	8	50	54	M8	12	✓	139,26 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Altri prodotti...



SLB

Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



AK

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 36 a
800Nm



PSG125

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



PRT-TO

Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumini...



PCS50K

Pignone a catena
dentatura temprata,
12.7mm (DIN08B-1)



CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.55 a 1.1kW



BCTH

Pomello a fungo
Hygienic Usit®, Con
foro filettato e collare
alto



DOMI120

Accessori di
collegamento, Piastra



RT61ss

Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/bassa



CLLCLLP

Forcella serie lunga,
Lunga acciaio



PTKss

Piede speciale
agroalimentare, Inox -
3-A standard



SUA4_L

Giunzione per catena
al metro, Falsa maglia
- acciaio

Prodotti correlati



SC2

Giunto rigido in 2
parti, Ganascia di
serraggio