



Rigid coupling with keyway

AF

Set screw fixing

- With keyway
- Material:
Steel

Set screw



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+
Disc.	List	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	Keyway K	ØA	L	Set screw ØM	N	Stock*	Price each 1 à 5
AF10	10	3	20	30	M4	6	✓	86,14 €
AF12	12	4	28	36	M5	7	✓	86,14 €
AF15	15	5	28	36	M5	8	✓	86,14 €
AF20	20	6	32	40	M6	10	✓	108,83 €
AF25	25	8	40	54	M8	12	✓	126,61 €
AF30	30	8	50	54	M8	12	✓	139,26 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Altri prodotti...



GLT3-46A

Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore, Estensione totale




NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



DKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm



M1

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con perno filettato



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



PRF_ART

Cerniere e giunti, Standard



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



RT25ss

Self-centering flanged locking assembly, Coppia media/elevata



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



HTD8M_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio

Prodotti correlati



SC2

Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio