

Tubo di collegamento per morsetto **Stock** **Inx**

APBC Montaggio e regolazione rapidi

- Asse che consente la composizione di mini strutture

- Materiale:

inox 303/304

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) i morsetti base di supporto **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili e a croce **NRV** o **NRR** (p.19 à p.23)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,48 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EBH
Dado cieco Hygienic Design®, Con collare



UCP
Cuscinetto ritto in ghisa, Ghisa



GSI_A
Molla a gas regolabile in inox, Inox



GMK17_BR
Morsetto porta guide, Conico doppio



HW_HT
Guida su semi-binari, Ruota



H0
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



GE
Chiusura a leva, Miniature



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



P70
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 2000 rpm



DOMI50
Slitta di regolazione Domino 50, Slitta



PRF_PIV
Cerniere e giunti, Fulcro per porta



ALIDR30
Alimentazione, 1,5 A and 2 A

Prodotti correlati



MBF
Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



NSP
Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi



NSU
Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



NRV
Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi