Tubo di collegamento per morsetto Stock Inox

APBC Montaggio e regolazione rapidi

- ***Asse che consente la composizione di mini strutture***
- *Materiale:*
  inox 303/304




Applicazione


- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con i manicotti* **MBF** *(p.18) i morsetti base di supporto* **NSP**, **NSU** *o* **NSD**, *e i morsetti orientabili e a croce* **NRV** *o* **NRR** *(p.19 à p.23)*

Speciale agroalimentare





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✔	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✔	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✔	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✔	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✔	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✔	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✔	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✔	18,48 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



HLU

Volantino con razze, Alluminio



DOG258

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



Q3

Cuscinetto a doppia corona di sfere, Obliquo - Acciaio



GLP

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



SA_SAKH

Supporto per manicotto, Chiuso - carico leggero



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



CHA38_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi