

Tubo di collegamento per morsetto **Stock** **Inx**

APBC Montaggio e regolazione rapidi

- Asse che consente la composizione di mini strutture

- Materiale:


inox 303/304

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) i morsetti base di supporto **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili e a croce **NRV** o **NRR** (p.19 à p.23)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,48 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




SLB

Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



DOMI50

Slitta di regolazione
Domino 50, Slitta
DOMILINE 50 con
contattore e ...



PX_PO

Maniglia -
movimentazione
manuale, con piastra
posteriore




RAS

Snodo angolare a 90°
DIN71802, Inox



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm




CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



YG3

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso




MFB_MHB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 4:1



PPD

Pistoncino a molla,
Per lamiera



G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



NSP

Morsetto base a 90°,
Montaggio e
regolazione rapidi



NSU

Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



NRV

Morsetto incrociato,
Montaggio e
regolazione rapidi