

Tubo di collegamento per morsetto **Stock** **Inx**

APBC Montaggio e regolazione rapidi

- Asse che consente la composizione di mini strutture

- Materiale:


inox 303/304

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) i morsetti base di supporto **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili e a croce **NRV** o **NRR** (p.19 à p.23)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,48 €


*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 117,4mm a 128mm



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



STRIP

Spazzola strip, Lunghezza 3m



VAP

Magnete con foro centrale, Con foro centrale



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere




PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



M1

Vite senza fine, Acciaio non temprato



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



ACL-FPA

Accessori per pannelli, Morsetto angolare




PRES2HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino 1000N



YG3

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



LAT1

Attuatore lineare a motore, 1 ampere

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi