

# Tubo di collegamento per morsetto **Stock** **Inx**

## APBC Montaggio e regolazione rapidi

- Asse che consente la composizione di mini strutture

- Materiale:

inox 303/304

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) i morsetti base di supporto **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili e a croce **NRV** o **NRR** (p.19 à p.23)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,48 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRES2HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 200kg



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



GCL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 516 N a 8396 N



CMA

Vite ad occhiello, Acciaio




HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



MBrondelle

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Rondella di arresto MB



EHD04

Riduttore coassiale, da 3.4 a 7 Nm



UGAC\_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo



WINGbr

Vite ad alette DIN316, Ottone DIN 316



CFS

Perno folle mini, Miniatura

## Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi