

Tubo di collegamento per morsetto **Stock** **Inx**

APBC Montaggio e regolazione rapidi

- Asse che consente la composizione di mini strutture

- Materiale:


inox 303/304

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) i morsetti base di supporto **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili e a croce **NRV** o **NRR** (p.19 à p.23)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Asse ØA	Diam. int. ØC	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,89 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,25 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,12 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,22 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,02 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,68 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,78 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,89 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,48 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



PDM_PDV

, by metal detectors



MRA

Maglia rapida, Acciaio



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45




GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



DB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1




QNU

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno libero



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



PF20NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



DOMI120

Accessori di collegamento, Piatto



PLB

Distanziatore cilindrico, Ottone



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi