

Alluminio

Passo
AT10



NUOVO!

Larghezza della cinghia 25 mm


- Per cinghia AT10
- Passo 10 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT10
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Vendita prealesaggio**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----|--------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | Ø primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | F | L | ØA prealesaggio | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|----|----|-----------------|--------|-----------------------|
| 15AT10-25/ECO | 15 | 47,75 | 45,90 | 51 | 32 | 30 | 40 | 8 | - | 10,52 € |
| 16AT10-25/ECO | 16 | 50,93 | 49,05 | 54 | 35 | 30 | 40 | 8 | - | 11,78 € |
| 18AT10-25/ECO | 18 | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 | 30 | 40 | 8 | - | 14,08 € |
| 19AT10-25/ECO | 19 | 60,48 | 58,60 | 66,5 | 44 | 30 | 40 | 8 | - | 15,75 € |
| 20AT10-25/ECO | 20 | 63,66 | 61,80 | 66,5 | 46 | 30 | 40 | 8 | - | 16,88 € |
| 22AT10-25/ECO | 22 | 70,03 | 68,15 | 75 | 52 | 30 | 40 | 8 | - | 21,12 € |
| 24AT10-25/ECO | 24 | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 | 30 | 40 | 8 | - | 23,74 € |
| 25AT10-25/ECO | 25 | 79,58 | 77,70 | 83 | 60 | 30 | 40 | 8 | - | 23,98 € |
| 26AT10-25/ECO | 26 | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 | 30 | 40 | 8 | - | 26,60 € |
| 27AT10-25/ECO | 27 | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 | 30 | 40 | 8 | - | 29,29 € |
| 28AT10-25/ECO | 28 | 89,12 | 87,25 | 93 | 60 | 30 | 40 | 8 | - | 29,35 € |
| 30AT10-25/ECO | 30 | 95,49 | 93,65 | 102 | 60 | 30 | 40 | 8 | - | 35,19 € |
| 32AT10-25/ECO | 32 | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 | 30 | 40 | 10 | - | 38,22 € |
| 36AT10-25/ECO | 36 | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 | 30 | 40 | 10 | - | 45,18 € |
| 40AT10-25/ECO | 40 | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 | 30 | 40 | 10 | - | 56,20 € |
| 44AT10-25/ECO | 44 | 140,05 | 138,20 | - | 88 | 30 | 40 | 10 | - | 71,51 € |
| 48AT10-25/ECO | 48 | 152,78 | 150,95 | - | 95 | 30 | 40 | 16 | - | 76,80 € |
| 60AT10-25/ECO | 60 | 190,98 | 189,10 | - | 110 | 30 | 40 | 16 | - | 126,64 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



HTD5M_25

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



PW_PWG25

Ruota di precisione, Bronzo



VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



GE1006

Chiusura a leva adattabile, Per aggancio in gola



LC

Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



Gal-cardan

Giunto cardanico semplice serie eco, Sollecitazioni leggere

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



AT10-BAR

Barra dentata, AT10



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio