

Alluminio

Passo  
**AT10**



**NUOVO!**

Larghezza della cinghia 50 mm


- Per cinghia AT10
- Passo 10 mm
- Materiale:  
Alluminio

### Accessori

- Cinghia AT10
- Rulli tenditori GTC

### Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Cinghia 50mm

vendita prealesaggio\*\*

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
18AT10-50/ECO	18	57,29	55,45	60	40	56	66	10	-	20,66 €
19AT10-50/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	56	66	10	-	23,13 €
20AT10-50/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	-	24,90 €
22AT10-50/ECO	22	70,03	68,15	75	52	56	66	12	-	31,59 €
24AT10-50/ECO	24	76,39	74,55	83	58	56	66	12	-	35,60 €
25AT10-50/ECO	25	79,58	77,70	83	60	56	66	12	-	35,94 €
26AT10-50/ECO	26	82,76	80,90	87	60	56	66	12	-	39,98 €
27AT10-50/ECO	27	85,95	84,10	91	60	56	66	12	-	44,02 €
28AT10-50/ECO	28	89,12	87,25	93	60	56	66	12	-	44,33 €
30AT10-50/ECO	30	95,49	93,65	102	60	56	66	12	-	52,98 €
32AT10-50/ECO	32	101,86	100,00	106	65	56	66	12	-	58,36 €
36AT10-50/ECO	36	114,59	112,75	119	70	56	66	16	-	69,14 €
40AT10-50/ECO	40	127,32	125,45	131	80	56	66	16	-	86,38 €
44AT10-50/ECO	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	-	110,56 €
48AT10-50/ECO	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	-	119,08 €
60AT10-50/ECO	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	-	194,88 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Cavallotto Inox, Inox



Piastra inox a saldare tonda, A saldare



Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



Vite senza fine di precisione, Inox



Cuscinetto a collare, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM



Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW



Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Chiave



Ruota, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)



Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...

## Prodotti correlati



Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



Barra dentata, AT10



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio