Puleggia dentata di posizionamento AT

New All Eco

Passo AT5

Alluminio

Larghezza della cinghia 10 mm


- ***Per cinghia* AT5**
- *Passo 5 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio

Accessori

- *Cinghia* **AT5**
- *Rulli tenditori* **GTC**

Info.

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***



Vendita prealessaggio**



Serie economica

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealessaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-10/ECO	12	19,10	17,85	23	11	15	21	pieno	✔	2,95 €
14AT5-10/ECO	14	22,29	21,05	25	13	15	21	pieno	✔	3,24 €
15AT5-10/ECO	15	23,88	22,65	28	16	15	21	6	✔	3,47 €
16AT5-10/ECO	16	25,47	24,20	32	18	15	21	6	✔	3,84 €
18AT5-10/ECO	18	28,65	27,40	32	20	15	21	6	✔	4,06 €
19AT5-10/ECO	19	30,25	29,00	36	22	15	21	6	-	4,49 €
20AT5-10/ECO	20	31,83	30,60	36	23	15	21	6	✔	4,74 €
22AT5-10/ECO	22	35,02	33,85	38	24	15	21	6	✔	5,38 €
24AT5-10/ECO	24	38,21	37,00	42	26	15	21	6	✔	5,76 €
25AT5-10/ECO	25	39,80	38,60	44	26	15	21	6	✔	6,13 €
26AT5-10/ECO	26	41,39	40,20	44	26	15	21	6	-	6,66 €
27AT5-10/ECO	27	42,98	41,80	48	30	15	21	8	-	6,88 €
28AT5-10/ECO	28	44,58	43,35	48	32	15	21	8	✔	7,34 €
30AT5-10/ECO	30	47,76	46,55	51	34	15	21	8	✔	7,85 €
32AT5-10/ECO	32	50,94	49,70	54	38	15	21	8	-	8,84 €
36AT5-10/ECO	36	57,31	56,05	64	38	15	21	8	-	10,24 €
40AT5-10/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	✔	11,63 €
42AT5-10/ECO	42	66,86	65,60	70	40	15	21	8	✔	12,54 €
44AT5-10/ECO	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	12,58 €
48AT5-10/ECO	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	✔	14,16 €
60AT5-10/ECO	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	✔	21,12 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale



Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per connessione PC



Manovella ad impugnatura girevole, Alesaggio quadrato




Chiusura a farfalla, Tolleranze di montaggio normali




Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre



Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



Anello di arresto interno DIN472, interno DIN 472



Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio -



Volantino zigrinato, Zigrinato



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



Deceleratore, Regolabile

Prodotti correlati



Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



Barra dentata, AT5



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio