

Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT5

Alluminio



Larghezza della cinghia 10 mm


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Serie economica

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | Ø primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | F | L | ØA prealesaggio | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----|----|----|-----------------|--------|-----------------------|
| 12AT5-10/ECO | 12 | 19,10 | 17,85 | 23 | 11 | 15 | 21 | pieno | ✓ | 2,95 € |
| 14AT5-10/ECO | 14 | 22,29 | 21,05 | 25 | 13 | 15 | 21 | pieno | ✓ | 3,24 € |
| 15AT5-10/ECO | 15 | 23,88 | 22,65 | 28 | 16 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 3,47 € |
| 16AT5-10/ECO | 16 | 25,47 | 24,20 | 32 | 18 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 3,84 € |
| 18AT5-10/ECO | 18 | 28,65 | 27,40 | 32 | 20 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 4,06 € |
| 19AT5-10/ECO | 19 | 30,25 | 29,00 | 36 | 22 | 15 | 21 | 6 | - | 4,49 € |
| 20AT5-10/ECO | 20 | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 4,74 € |
| 22AT5-10/ECO | 22 | 35,02 | 33,85 | 38 | 24 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 5,38 € |
| 24AT5-10/ECO | 24 | 38,21 | 37,00 | 42 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 5,76 € |
| 25AT5-10/ECO | 25 | 39,80 | 38,60 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✓ | 6,13 € |
| 26AT5-10/ECO | 26 | 41,39 | 40,20 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | - | 6,66 € |
| 27AT5-10/ECO | 27 | 42,98 | 41,80 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | - | 6,88 € |
| 28AT5-10/ECO | 28 | 44,58 | 43,35 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 7,34 € |
| 30AT5-10/ECO | 30 | 47,76 | 46,55 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 7,85 € |
| 32AT5-10/ECO | 32 | 50,94 | 49,70 | 54 | 38 | 15 | 21 | 8 | - | 8,84 € |
| 36AT5-10/ECO | 36 | 57,31 | 56,05 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | - | 10,24 € |
| 40AT5-10/ECO | 40 | 63,66 | 62,45 | 66,5 | 40 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 11,63 € |
| 42AT5-10/ECO | 42 | 66,86 | 65,60 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 12,54 € |
| 44AT5-10/ECO | 44 | 70,05 | 68,80 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | - | 12,58 € |
| 48AT5-10/ECO | 48 | 76,42 | 75,15 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 14,16 € |
| 60AT5-10/ECO | 60 | 95,52 | 94,25 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | ✓ | 21,12 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



PSG055

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in plastica




CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40




R203

Molla per stamper ISO10243, Leggero



TR

Cremaiera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione



BMF

Manopola, Zigrinata - Cieco



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio