

Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT5

Alluminio



Larghezza della cinghia 10 mm


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealessaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Serie economica

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealessaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-10/ECO	12	19,10	17,85	23	11	15	21	pieno	✓	2,95 €
14AT5-10/ECO	14	22,29	21,05	25	13	15	21	pieno	✓	3,24 €
15AT5-10/ECO	15	23,88	22,65	28	16	15	21	6	✓	3,47 €
16AT5-10/ECO	16	25,47	24,20	32	18	15	21	6	✓	3,84 €
18AT5-10/ECO	18	28,65	27,40	32	20	15	21	6	✓	4,06 €
19AT5-10/ECO	19	30,25	29,00	36	22	15	21	6	-	4,49 €
20AT5-10/ECO	20	31,83	30,60	36	23	15	21	6	✓	4,74 €
22AT5-10/ECO	22	35,02	33,85	38	24	15	21	6	✓	5,38 €
24AT5-10/ECO	24	38,21	37,00	42	26	15	21	6	✓	5,76 €
25AT5-10/ECO	25	39,80	38,60	44	26	15	21	6	✓	6,13 €
26AT5-10/ECO	26	41,39	40,20	44	26	15	21	6	-	6,66 €
27AT5-10/ECO	27	42,98	41,80	48	30	15	21	8	-	6,88 €
28AT5-10/ECO	28	44,58	43,35	48	32	15	21	8	✓	7,34 €
30AT5-10/ECO	30	47,76	46,55	51	34	15	21	8	✓	7,85 €
32AT5-10/ECO	32	50,94	49,70	54	38	15	21	8	-	8,84 €
36AT5-10/ECO	36	57,31	56,05	64	38	15	21	8	-	10,24 €
40AT5-10/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	✓	11,63 €
42AT5-10/ECO	42	66,86	65,60	70	40	15	21	8	✓	12,54 €
44AT5-10/ECO	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	12,58 €
48AT5-10/ECO	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	✓	14,16 €
60AT5-10/ECO	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	✓	21,12 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AT5-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



CHAM52705S

Cerniera ad avvitare inox, Marine



RFK28B

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



MFBC

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio



UTKswcr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio



KB_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione, Economica



CM_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...



LAT1

Attuatore lineare a motore, 1 ampere



T25-BAR

Barra dentata, T2.5



SUPCC

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Con ghiera

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio