

Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT5

Alluminio



Larghezza della cinghia 10 mm


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealessaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Serie economica

NUOVO!


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealessaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-10/ECO	12	19,10	17,85	23	11	15	21	pieno	✓	2,95 €
14AT5-10/ECO	14	22,29	21,05	25	13	15	21	pieno	✓	3,24 €
15AT5-10/ECO	15	23,88	22,65	28	16	15	21	6	✓	3,47 €
16AT5-10/ECO	16	25,47	24,20	32	18	15	21	6	✓	3,84 €
18AT5-10/ECO	18	28,65	27,40	32	20	15	21	6	✓	4,06 €
19AT5-10/ECO	19	30,25	29,00	36	22	15	21	6	-	4,49 €
20AT5-10/ECO	20	31,83	30,60	36	23	15	21	6	✓	4,74 €
22AT5-10/ECO	22	35,02	33,85	38	24	15	21	6	✓	5,38 €
24AT5-10/ECO	24	38,21	37,00	42	26	15	21	6	✓	5,76 €
25AT5-10/ECO	25	39,80	38,60	44	26	15	21	6	✓	6,13 €
26AT5-10/ECO	26	41,39	40,20	44	26	15	21	6	-	6,66 €
27AT5-10/ECO	27	42,98	41,80	48	30	15	21	8	-	6,88 €
28AT5-10/ECO	28	44,58	43,35	48	32	15	21	8	✓	7,34 €
30AT5-10/ECO	30	47,76	46,55	51	34	15	21	8	✓	7,85 €
32AT5-10/ECO	32	50,94	49,70	54	38	15	21	8	-	8,84 €
36AT5-10/ECO	36	57,31	56,05	64	38	15	21	8	-	10,24 €
40AT5-10/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	✓	11,63 €
42AT5-10/ECO	42	66,86	65,60	70	40	15	21	8	✓	12,54 €
44AT5-10/ECO	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	12,58 €
48AT5-10/ECO	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	✓	14,16 €
60AT5-10/ECO	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	✓	21,12 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PB

Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : inox



M0

Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



LRRA

Latch with locking
system, Aluminium



INS

Boccola autoflettante
acciaio, acciaio



HTD8M_20

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale -
DIN934, Valigetta di
dadi acciaio



SLB

Pistoncino a molla,
inox



RTE

Rotex®, elastico,
acciaio



RJUM05

Supporto per boccola
Drylin R®, Chiuso -



DCG

Ventosa, nitrile



PSG1

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio



CQA30

Slitta di regolazione
miniatura, 30

Prodotti correlati



GTC

Rullo tendcinghia, Per
applicazioni correnti



AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio