

Puleggia dentata di posizionamento AT New All Eco

Passo AT5

Alluminio

Larghezza della cinghia 25 mm


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Serie economica

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-25/ECO	12	19,10	17,85	23	11	30	36	pieno	-	3,94 €
14AT5-25/ECO	14	22,29	21,05	25	13	30	36	pieno	-	4,36 €
15AT5-25/ECO	15	23,88	22,65	28	16	30	36	6	-	4,74 €
16AT5-25/ECO	16	25,47	24,20	32	18	30	36	6	-	5,24 €
18AT5-25/ECO	18	28,65	27,40	32	20	30	36	6	✓	5,61 €
19AT5-25/ECO	19	30,25	29,00	36	22	30	36	6	-	6,23 €
20AT5-25/ECO	20	31,83	30,60	36	23	30	36	6	✓	6,66 €
22AT5-25/ECO	22	35,02	33,85	38	24	30	36	6	-	7,63 €
24AT5-25/ECO	24	38,21	37,00	42	26	30	36	6	✓	8,45 €
25AT5-25/ECO	25	39,80	38,60	44	26	30	36	6	✓	9,03 €
26AT5-25/ECO	26	41,39	40,20	44	26	30	36	6	-	9,73 €
27AT5-25/ECO	27	42,98	41,80	48	30	30	36	8	-	9,91 €
28AT5-25/ECO	28	44,58	43,35	48	32	30	36	8	-	10,75 €
30AT5-25/ECO	30	47,76	46,55	51	34	36	36	8	✓	11,54 €
32AT5-25/ECO	32	50,94	49,70	54	38	30	36	8	-	12,95 €
36AT5-25/ECO	36	57,31	56,05	64	38	30	36	8	✓	15,20 €
40AT5-25/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	30	36	8	✓	17,15 €
42AT5-25/ECO	42	66,86	65,60	70	40	30	36	8	-	18,61 €
44AT5-25/ECO	44	70,05	68,80	-	45	30	36	8	✓	19,54 €
48AT5-25/ECO	48	76,42	75,15	-	50	30	36	8	-	22,06 €
60AT5-25/ECO	60	95,52	94,25	-	65	30	36	8	-	32,94 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ALDR30
Alimentazione, 1,5 A
and 2 A



TBbutee
Cuscinetto assiale a
sfere a semplice
effetto, Sfere acciaio



GMK17_BROSSE
Spazzola, Per
imbottigliamento e
imballaggio



LACM_SS
Leva a camma inox,
Femmina



GEC
Chiusura a leva in
gomma con aggancio,
Bloccabile



GP
Chiusura a leva molla
a trazione
compensata,
Standard




RHT
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



PT820
Pignone di trazione,
Serie 820 e 815



BAB
Perno autobloccante a
sfere, Inox temprato



WSS
Gancio a S
simmetrica, Acciaio



CHMR90
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a



SCA
Serracavo, Acciaio

Prodotti correlati



GTC
Rullo tendcinghia, Per
applicazioni correnti



AT5courroie
Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



AT5-BAR
Barra dentata, AT5



AT5M AT10M
Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio