

# Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M



PASSO

# AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura




Esempio di applicazione

## SCONTI PER QUANTITÀ

|            |     |      |      |      |              |      |
|------------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Qtà        | 1+  | 6+   | 20+  | 40+  | 60+          | 100+ |
| Sc. Prezzo | -7% | -14% | -20% | -24% | Su richiesta |      |

| Riferimenti | Passo | B  | L    | H  | E  | F | G     | d   | A    | Larghezza della cinghia | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|-------------|-------|----|------|----|----|---|-------|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| AT5/25P     | AT5   | 44 | 41,5 | 8  | 25 | 6 | 8,25  | 5,5 | 3,25 | 25                      | 50,31 €               |
| AT10/25P    | AT10  | 50 | 80,0 | 15 | 50 | 8 | 15,00 | 9,0 | 5,00 | 25                      | 54,64 €               |
| AT10/32P    | AT10  | 57 | 80,0 | 15 | 50 | 8 | 15,00 | 9,0 | 5,00 | 32                      | 57,68 €               |
| AT10/50P    | AT10  | 75 | 80,0 | 15 | 50 | 8 | 15,00 | 9,0 | 5,00 | 50                      | 62,05 €               |

## Altri prodotti...




LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



KB\_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione, Economica




M1

Vite senza fine ,  
Plastica lavorata  
(delrin)



PSG055

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



LAT4

Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



PSPD18

Manopola a pressione,  
PVC nero



RFV63

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 152 Nm



UGH40

Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø 40



SLB

Pistoncino a molla,  
inox




NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



EMS

Volantino zigrinato,  
Zigrinato



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP,  
RPP8

## Prodotti correlati



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura in acciaio