

# Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M




PASSO

# AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

## Altri prodotti...



RPCplss

Ruota girevole con piastra, Inox - Poliammide



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



BAC110

Contenitore a becco, Contenitore



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



MHMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata



SSBRA

Ingranaggio conico inox, 1:1



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio



PRF-SCREEN-4

Screen support, Support with 4 axes of



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



BEAS

Manopola, stella, antistatico

## Prodotti correlati



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura in acciaio