

Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M




PASSO

AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

Altri prodotti...



LSAG

Albero scanalato a sfere, Binario - da 514 N a 15386 N



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



GGP

Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in acciaio



VTHA

Vite magnetica a testa esagonale, Acciaio



PTA80ssEB

Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



LC

Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



EX

Albero per riduttori E, Albero doppio per riduttori E



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



DGSA

Testa a snodo maschio, Acciaio / acciaio - Serie economica

Prodotti correlati



AT5M_AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura in acciaio