

# Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M



PASSO

# AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura




Esempio di applicazione

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

## Altri prodotti...



**H2**  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata



**ACLCHARJ**  
Cerniera ad avvitare,  
Adjusts in 2 directions



**BLHM50**  
Rinvio angolare, fino a  
30 Nm



**CHINV**  
Cerniera invisibile,  
Invisibile - Apertura  
fino a 90°



**WW20**  
Carrello Drylin® W,  
Carrello



**LF**  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera di  
regolazione



**HSSss**  
Vite a spalla di  
precisione inox  
ISO7379, Inox ISO  
7379



**VRBS**  
Anello di  
sollevamento,  
Articolato - a saldare



**B3PAN**  
Panamech, Multi-  
Beam inox, Inox - con



**ACA**  
Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio



**CHB**  
Braccio di reazione,  
Braccio di reazione



**TIF**  
Asta filettata -  
DIN975, Inox A2

## Prodotti correlati



**AT5M AT10M**  
Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura  
in acciaio