

Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M



PASSO

AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

Altri prodotti...



GFX

Giunto a dentatura
bombata serie
economica, Acciaio e
poliammide



VTLF

Volantino a 3 lobi,
Poliammide - Ottone



CLR

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
per forcell...



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3



DH

Spina cilindrica,
standard DIN 6325



BPPE

Sfera portante,
Leggero



BL8

Rinvio angolare, da
0.20 a 2 Nm



GLT3-46

Guide telescopiche
acciaio, Estensione
totale



PSG25

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



NSU

Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



PM2

Vite senza fine,
Acciaio non temprato



WTM

Rondella per
serraggio - DIN6340,
Acciaio

Prodotti correlati



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura
in acciaio