

Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M



PASSO

AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

Altri prodotti...



Ruota, Poliammide



Piastra di giunzione per cinghia T, T10



Chiusura a leva adattabile, Per aggancio in gola



Accessori di collegamento, Leva di serraggio



Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



Pistoncino a molla, con anello



Manopola, stella, anti-bacterial



Volantino a lobi, Dado monoblocco



Guida su semi-binari, Binario



Tenditore, Acciaio



Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox

Prodotti correlati



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura in acciaio