
Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M

PASSO


AT5
AT10


- ***Per movimenti lineari***
- *Piastra di giunzione rigida*
- *Passo 5mm e 10mm*
- *Per cinghie aperte al metro* **AT5M** *e* **AT10M**
- *Materiale: alluminio*



Applicazioni

- *Per chiudere una cinghia*
- *Per fissare una cinghia ad una struttura*





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

Altri prodotti...



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto con cuscinetto



Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



Sfera portante a incastro, Leggero



Dado esagonale - DIN934, Ottone



Vite a testa magnetica, Con rivestimento in gomma



Spazzola strip, Lunghezza 1m



Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo inox 303



Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



Pignone a catena dentatura temprata, 9.525mm (DIN06B-1)

Prodotti correlati



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio