

# Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M




PASSO

# AT5 AT10

- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro AT5M e AT10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

## Altri prodotti...



SHA

Volantin pieno,  
Poliammide



SA\_SAKH

Supporto per  
manicotto, Chiuso -  
carico leggero



SSDB

Ingranaggio conico  
inox, 2:1



PRF\_ROUL\_F

Ruota per profili  
alluminio, Con freno



BEAB

Manopola, stella,  
antibatterico



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione




PRF\_PA

Elementi di giunzione,  
Piastra di  
adattamento



RTL450

Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
elevata



CYS

Anello di arresto  
interno DIN472,  
interno DIN 472



DOMI120

Accessori di  
collegamento, Piastra



PTA150

Piede snodato con  
base stampata Ø150,  
Ø 150



VQT

Chiusura ¼ di giro per  
bloccaggio, Manopola  
plastica o inox

## Prodotti correlati



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio