

Cinghia di posizionamento AT

Passo AT5

Poliuretano rinforzato con acciaio

- ***Passo metrico di 2e generazione***
- ***Trasmette una coppia più importante***
- ***Passo 5mm***
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Vélocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento





Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: **AT5/225/10**

Accessori

- Rullo tenditore **GTC (vol. 2 p.236)**
- Puleggia **AT5 (vol. 2 p.202)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di 10mm	16mm	25mm
AT5/225	225	45	25,03 €	37,28 €	50,98 €
AT5/255	255	51	25,67 €	37,73 €	51,33 €
AT5/280	280	56	25,98 €	38,01 €	51,78 €
AT5/300	300	60	26,29 €	38,25 €	52,10 €
AT5/330	330	66	26,42 €	38,74 €	53,06 €
AT5/340	340	68	26,46 €	38,95 €	53,06 €
AT5/375	375	75	26,96 €	39,61 €	54,23 €
AT5/390	390	78	27,10 €	40,04 €	54,78 €
AT5/420	420	84	27,52 €	40,58 €	55,57 €
AT5/450	450	90	28,00 €	41,63 €	56,50 €
AT5/455	455	91	28,10 €	41,82 €	56,88 €
AT5/500	500	100	29,53 €	44,09 €	61,16 €
AT5/525	525	105	30,93 €	46,59 €	64,74 €
AT5/545	545	109	31,83 €	48,40 €	67,71 €
AT5/600	600	120	34,12 €	52,10 €	72,47 €
AT5/610	610	122	34,63 €	52,67 €	73,67 €
AT5/660	660	132	35,56 €	54,23 €	76,02 €
AT5/710	710	142	37,28 €	56,50 €	79,02 €
AT5/720	720	144	37,59 €	56,88 €	79,63 €
AT5/750	750	150	38,01 €	58,11 €	80,79 €
AT5/780	780	156	39,18 €	59,95 €	83,76 €
AT5/825	825	165	40,43 €	62,34 €	86,76 €
AT5/860	860	172	41,38 €	64,14 €	89,78 €
AT5/975	975	195	44,90 €	70,10 €	98,73 €
AT5/1050	1050	210	48,14 €	74,87 €	105,19 €
AT5/1125	1125	225	73,47 €	114,06 €	111,14 €
AT5/1500	1500	300	59,95 €	95,70 €	137,98 €
AT5/2000	2000	400	83,76 €	129,65 €	183,24 €

Dimensioni in mm

Cinghia di posizionamento AT

Poliuretano rinforzato con acciaio


Passo AT10


- ***Passo metrico di 2ª generazione***
- ***Trasmette una coppia più importante***
- ***Passo 10mm***
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Vélocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento

FACCIA SEMPLICE



Din 7721





Info.

- *Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.:* **AT10/500/25**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di 25mm	32mm	50mm
AT10/500	500	50	77,22 €	97,47 €	143,38 €
AT10/560	560	56	81,40 €	-	152,90 €
AT10/600	600	60	83,76 €	107,02 €	156,47 €
AT10/610	610	61	84,38 €	107,64 €	157,59 €
AT10/660	660	60	89,78 €	114,76 €	167,76 €
AT10/700	700	70	93,29 €	120,11 €	174,87 €
AT10/730	730	73	96,26 €	124,88 €	180,25 €
AT10/780	780	78	101,08 €	130,24 €	190,36 €
AT10/800	800	80	104,02 €	132,63 €	192,78 €
AT10/840	840	84	108,82 €	139,17 €	202,90 €
AT10/890	890	89	116,57 €	149,85 €	218,41 €
AT10/920	920	92	121,30 €	157,04 €	229,12 €
AT10/960	960	96	129,08 €	167,76 €	242,22 €
AT10/980	980	98	133,18 €	169,55 €	254,71 €
AT10/1000	1000	100	136,18 €	174,33 €	258,88 €
AT10/1010	1010	101	137,36 €	174,87 €	260,63 €
AT10/1050	1050	105	139,77 €	179,71 €	266,01 €
AT10/1080	1080	108	141,56 €	182,02 €	268,41 €
AT10/1100	1100	110	144,54 €	185,02 €	273,74 €
AT10/1150	1150	115	148,08 €	190,36 €	282,05 €
AT10/1200	1200	120	151,66 €	195,67 €	289,25 €
AT10/1210	1210	121	152,29 €	196,90 €	291,00 €
AT10/1250	1250	125	156,47 €	201,10 €	297,00 €
AT10/1280	1280	128	157,59 €	204,08 €	300,53 €
AT10/1300	1300	130	160,01 €	206,45 €	304,11 €
AT10/1320	1320	132	162,39 €	209,43 €	309,46 €
AT10/1350	1350	135	165,98 €	213,57 €	316,60 €
AT10/1360	1360	136	167,76 €	215,40 €	319,60 €
AT10/1400	1400	140	172,51 €	223,73 €	329,76 €
AT10/1480	1480	148	182,02 €	236,80 €	349,39 €
AT10/1500	1500	150	183,84 €	239,82 €	353,54 €
AT10/1600	1600	160	195,67 €	255,84 €	377,38 €
AT10/1700	1700	170	208,25 €	271,37 €	401,76 €
AT10/1720	1720	172	211,23 €	273,74 €	405,90 €
AT10/1800	1800	180	220,16 €	287,44 €	424,99 €
AT10/1860	1860	186	227,32 €	296,38 €	437,49 €
AT10/1940	1940	194	238,02 €	312,47 €	462,56 €

Dimensioni in mm