

- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C




### Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni



**Grande flessibilità**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10	M4	10	10	10	✓	1,85 €
AT-ZY6-20-15	M6	20	15	18	✓	3,74 €
AT-ZY6-20-30	M6	20	30	12	✓	3,74 €
AT-ZY6-25-20	M6	25	20	12	✓	4,01 €
AT-ZY8-30-20	M8	30	20	20	✓	5,50 €
AT-ZY8-40-30	M8	40	30	20	✓	7,36 €
AT-ZY8-40-48	M8	40	48	23	✓	11,08 €
AT-ZY10-40-28	M10	40	28	20	-	8,15 €
AT-ZY10-46-25	M10	46	25	20	-	11,88 €
AT-ZY10-50-30	M10	50	30	33	✓	13,57 €
AT-ZY12-75-40	M12	75	40	37	-	20,39 €
AT-ZY16-100-55	M16	100	55	45	-	67,60 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



OP2

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3 cifre



SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



FR

Inserti filettati, Acciaio



SVR5

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



EFTC

Supporto di fissaggio, Inox



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Inox



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



S20

Supporto corto per manico aperto a sfera, Aperto - corto



PSG1S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



HTD8M\_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



JCSs

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



PRF\_CH

Catena porta cavo, Supplied in metre lengths

## Prodotti correlati



ATZYSS

Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



CTZY

Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



AZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



BZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio