

- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C




Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni



Grande flessibilità



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10	M4	10	10	10	✓	1,85 €
AT-ZY6-20-15	M6	20	15	18	✓	3,74 €
AT-ZY6-20-30	M6	20	30	12	✓	3,74 €
AT-ZY6-25-20	M6	25	20	12	✓	4,01 €
AT-ZY8-30-20	M8	30	20	20	✓	5,50 €
AT-ZY8-40-30	M8	40	30	20	✓	7,36 €
AT-ZY8-40-48	M8	40	48	23	✓	11,08 €
AT-ZY10-40-28	M10	40	28	20	-	8,15 €
AT-ZY10-46-25	M10	46	25	20	-	11,88 €
AT-ZY10-50-30	M10	50	30	33	✓	13,57 €
AT-ZY12-75-40	M12	75	40	37	-	20,39 €
AT-ZY16-100-55	M16	100	55	45	-	67,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M0

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio temprato




G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



PRF_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



BOX-TOR-ORFS

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 7.65 x 1.78mm a 37.82 x...



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)




ESCON

Accessori per variatori di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150

Prodotti correlati



ATZYSS

Antivibrante elastico inox sfolato, Inox



CTZY

Antivibrante elastico sfolato, Acciaio



AZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



BZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio