

- **Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale**
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
  - Armatura: piastre inox A2
  - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C




### Utilizzo

- Smorzamento rumori e vibrazioni



**Grande flessibilità**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,31 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	4,95 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	-	5,51 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	5,51 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	8,45 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	14,92 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	15,47 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	14,92 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	17,67 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	17,67 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



R205

Molla per stampi  
ISO10243, Forte



CHAR7520

Cerniera a molla,  
avvitabile



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



GE1006

Chiusura a leva  
adattabile, Per  
aggancio in gola



PCS8ECO

Pignone a catena -  
acciaio, 8mm (DIN  
05B-1)



CLSCLP

Perno serie corta,  
Acciaio - serie corta



PM3

Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
non temprato



DOMI50

Slitta di regolazione  
Domino 50, Slitta  
DOMILINE 50 con  
contatore e ...



HLUMss

Impugnatura girevole,  
Inox 316



BAG0

Anello di bloccaggio,  
Inox



CHMX\_CHMDX

Albero per riduttore a  
ruota e vite senza fine



BABreglable

Perno autobloccante,  
Regolabile

## Prodotti correlati



ATZY

Antivibrante elastico  
sgolato, Acciaio



CTZYSS

Antivibrante elastico  
inox sgolato, Inox



AZY

Antivibrante elastico  
cilindrico, Acciaio



DPAR\_DKON

Piedino antivibrante  
parabolico, Acciaio