

- **Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale**
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
 - Armatura: piastre inox A2
 - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C




Utilizzo

- Smorzamento rumori e vibrazioni



Grande flessibilità



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,31 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	4,95 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	-	5,51 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	5,51 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	8,45 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	14,92 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	15,47 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	14,92 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	17,67 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	17,67 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLVHlok

Bloccaggio a leva, A
leva verticale / base
orizzontale



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo inox



NT121

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 20 a
68 Nm - a treni paral...



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
verticale



MET

Cuscinetto cilindrico,
Self-lubricating
sintered bronze



AC

Piastrina di riscontro,
13mm



BPQ

Quadro linear ball
bearing unit, Included
4 linear ball bearings



PLM-20SC

Magnete cilindrico di
fermo filettato,
Magnete di fermo



CFS

Perno folle mini,
Miniatura



ATZYSS

Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox



LRX

Guida lineare a rulli,
Binario - da 9410 N a
101000 N

Prodotti correlati



ATZY

Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio



CTZYSS

Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox



AZY

Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



DPAR_DKON

Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio