

Albero in alluminio per guida lineare

AWMP

Raccomandato per i manicotti RJUM

- Albero in alluminio ideale per manicotti e supporti DryLin RJUM

- Materiale:

AlMgSi0, 5F22 trafilato

- Linearità secondo DIN EN574-3

- Durezza 75HB

- Superficie anodizzata dura

- Lunghezza max : 3000mm

Desideriamo sottolineare il fatto

che si tratta di una superficie tecnica.

Lo spessore del rivestimento


influisce sul colore.

Non adatto per manicotti a sfere:

vedere alberi Z-A o Z-B



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-10%	Su richiesta

Codici	Versione	Diametro ØD (mm)	Tolleranza	Lunghezza L (mm)	Peso (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
AWMP8-1000	Albero pieno	8	h8	1000	0,14	✓	20,62 €
AWMP10-1000	Albero pieno	10	h8	1000	0,22	✓	26,56 €
AWMP12-1000	Albero pieno	12	h8	1000	0,32	✓	33,10 €
AWMP16-1000	Albero pieno	16	h8	1000	0,57	✓	45,47 €
AWMP20-1000	Albero pieno	20	h8	1000	0,89	✓	61,71 €
AWMP25-1000	Albero pieno	25	h8	1000	1,41	✓	83,24 €
AWM30-1000	Albero cavo	30x7,5	h10	1000	1,48	-	130,75 €
AWM40-1000	Albero cavo	40x10	h10	1000	2,63	-	245,65 €
AWM50-1000	Albero cavo	50x11	h10	1000	3,75	-	325,62 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




PSG3
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PRF_SDD
Supporto per sensore Ø12, Ø12



PRF_CLIP_45
Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP5



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



PCLA_T
Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



CHA35
Cerniera ad avvitare, Cerniera



GAL_25
Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



PCM
Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura



NSKB
Guida mini Drylin® N, Rail end cap



DOMI120
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta



PAL
Dado di sicurezza, Per bloccaggio assiale

Prodotti correlati



RJUM01
Manicotto a sfere, Drylin® R



FGWA
Supporto per estremità dell'albero, A soletta



SFWR
Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro



RJUM05
Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Corto