
# Alu Stock Albero in alluminio per guida lineare


## Raccomandato per i manicotti RJUM

## AWMP

- ***Albero in alluminio ideale per manicotti e supporti DryLin RJUM***
- *Materiale:*
  *AlMgSi0, 5F22 trafilato*
- *Linearità secondo DIN EN754-3:2008*
- *Durezza 75HB*
- *Superficie anodizzata dura*
- *Lunghezza max : 3000mm*

***Desideriamo sottolineare il fatto che si tratta di una superficie tecnica. Lo spessore del rivestimento influisce sul colore.***
***Non adatto per manicotti a sfere: vedere alberi Z-A o Z-B***




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -6% | -10% | Su richiesta |

| Codici | Versione | Diametro ØD (mm) | Tolleranza | Lunghezza L (mm) | Peso (kg/m) | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWMP8-1000 | Albero pieno | 8 | h8 | 1000 | 0,14 | ✔ | 28,54 € |
| AWMP10-1000 | Albero pieno | 10 | h8 | 1000 | 0,22 | ✔ | 30,38 € |
| AWMP12-1000 | Albero pieno | 12 | h8 | 1000 | 0,32 | ✔ | 42,86 € |
| AWMP16-1000 | Albero pieno | 16 | h8 | 1000 | 0,57 | - | 52,02 € |
| AWMP20-1000 | Albero pieno | 20 | h8 | 1000 | 0,89 | - | 70,61 € |
| AWMP25-1000 | Albero pieno | 25 | h8 | 1000 | 1,41 | - | 97,49 € |
| AWM30-1000 | Albero cavo | 30x7,5 | h10 | 1000 | 1,48 | - | 153,16 € |
| AWM40-1000 | Albero cavo | 40x10 | h10 | 1000 | 2,63 | - | 270,65 € |
| AWM50-1000 | Albero cavo | 50x11 | h10 | 1000 | 3,75 | - | 358,77 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*