

**New**

# Axle for tensioner pulley



Suitable for flat, round or V belts

**AXTR**

- Axle for idler pulley
- Material:  
Zinc plated C45 steel

**Info**

- Compatible with **PTGP, PTGT**  
and **PTGR** tensioner pulleys

**DISCOUNTS**

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØM	L	L1	L2	Price each 1 to 9
AXTR-M8	M8	30	25	14,5	7,00 €
AXTR-M12	M12	53	47	26,5	5,51 €

Dimensions in mm

Fax: **0825 88 6000**

cial2@hpceurope.com

**HPC**

New products 2015

87

## Altri prodotti...



HTD8M\_20  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



PDD  
Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



H1  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



PR105  
Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 103



PRF\_CH  
Catena porta cavo, Supplied in metre lengths



EML  
Volantino a lobi, Dado monoblocco



BLHB20  
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 1.77 Nm



D-PAR\_SS  
Piedino antivibrante parabolico, inox



BAG-MISS  
Anello di serraggio con intaglio e



CAP821  
Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



BOXKK  
Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o



CHAR6035  
Cerniera a molla, avvitabile e saldabile

## Prodotti correlati



PTGP  
Puleggia folle, Per cinghia piatta



PTGT  
Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



PTGR  
Puleggia folle, Per cinghia tonda