Puleggia folle

PTGP

Per cinghia piatta


- ***Puleggia folle***
- *Materiale:*
  PA6 rinforzato 30% di fibre di vetro
  cuscinetto acciaio
- *Velocità max 5000 g/min*
  (tranne PTGP30 e PTGP32 9000 g/min)

Accessori

- *Perni* ***AXTR*** **(vol. 2 *p.239*)**



NUOVO !



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	Larghezza L	ØB	Cuscinetto	ØC	ØA	E	G	Per asse	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
PTGP30-9-8	40	15	30	608 2ZZ	20	8	9,2	7	AXTR-M8	✔	11,71 €
PTGP32-13-8	42	19	32	608 2ZZ	22	8	13,2	7	AXTR-M8	✔	11,83 €
PTGP50-18-17	62	24	50	6203 2RS	38	17	18,3	12	AXTR-M12	✔	12,78 €
PTGP50-20-17	62	26	50	6203 2RS	38	17	20,3	12	AXTR-M12	✔	15,78 €
PTGP75-25-17	87	30,5	75	6203 2RS	38	17	25,3	12	AXTR-M12	✔	16,94 €
PTGP75-31-17	87	36,5	75	6203 2RS	38	17	31,3	12	AXTR-M12	✔	16,12 €
PTGP75-31-17D	87	36,5	75	6203 2RS	38	17	31,3	24	AXTR-M12	✔	20,90 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Perno per puleggia folle


Per cinghia piatta, trapezoidale o tonda AXTR

- ***Perno per puleggia folle***
- *Materiale:*
  acciaio C45 zincato bicromato

Accessori

- *Compatibile con pulegge folli* **PTGP, PTGT et PTGR** **(vol. 2 p.238)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØM	ØSD	ØD	L	L1	L2	E	SW	H	Prezzo Unit. da 1 a 9
AXTR-M8	M8	8	12	30	25	14,5	4	13	5	7,92 €
AXTR-M12	M12	17	23	53	47	26,5	9	22	6	7,59 €

Dimensioni in mm