

- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- **Materiali:**
  - Armatura: piastre in acciaio
  - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

### Utilizzo



- Smorzamento rumore e vibrazioni

### Info.


- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo




A partire dalla  
misura M3



Compressione



Compressione  
Taglio



Taglio

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>A</sup>

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>B</sup>

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Taglio		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)	Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)		
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A 2,00 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A 1,85 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A 1,69 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A 1,69 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A 1,85 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A 1,97 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A 2,22 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A 1,97 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A 2,22 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A 2,31 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A 2,31 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A 2,31 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A 2,48 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A 2,48 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A 2,65 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A 3,03 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A 3,19 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A 3,64 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A 3,80 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A 4,25 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A 4,26 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A 5,16 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A 5,24 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A 5,40 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	-	A 5,24 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A 6,39 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A 7,56 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A 8,60 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A 8,79 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	A 8,98 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A 9,58 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	A 12,94 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A 19,45 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B 8,57 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B 10,08 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B 11,14 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B 12,98 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B 13,51 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B 20,26 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B 22,57 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B 30,45 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



S20

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



BLHT30

Rinvio angolare a T, da 1.65 a 4.40 Nm



PW\_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio



CHAuss

Cerniera ad avvitare, 270°



BOX-TOR-D

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x 2.00mm a 50.00 ...



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



PSG1HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



EMS

Volantino zigrinato, Zigrinato



LRRA

Latch with locking system, Aluminium



SUPTOOL

Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di



NPTF20

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



ETQ

Porta etichette per profili alluminio, Porta etichette

## Prodotti correlati



AZY\_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



BZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



ATZY

Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale