

- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- **Materiali:**
Armatura: piastre in acciaio
Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo



- Smorzamento rumore e vibrazioni

Info.


- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo




A partire dalla
misura M3



Compressione



Compressione
Taglio



Taglio

SCONTI PER QUANTITÀ ^A

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QUANTITÀ ^B

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Taglio		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)	Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)		
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A2,00 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A1,85 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A1,69 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A1,69 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A1,85 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A1,97 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A2,22 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A1,97 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A2,22 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A2,31 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A2,31 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A2,31 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A2,48 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A2,48 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A2,65 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A3,03 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A3,19 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A3,64 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A3,80 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A4,25 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A4,26 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A5,16 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A5,24 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A5,40 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	-	A5,24 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A6,39 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A7,56 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A8,60 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A8,79 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	A8,98 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A9,58 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	A12,94 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A19,45 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B8,57 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B10,08 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B11,14 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B12,98 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B13,51 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B20,26 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B22,57 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B30,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



STRIP1000

Spazzola strip,
Lunghezza 1m



SSB

Ingranaggio conico
inox, 1:1



P40

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



RJUM05

Supporto per boccola
Drylin R®, Chiuso -
Corto



M1

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
non temprato



GFX

Giunto a dentatura
bombata serie
economica, Acciaio e
poliammide



MDR

Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



NJM

Connettore rinvio
d'angolo, Multiplo



SCR

Accessori per ventosa,
Inserto per ventosa -
Vite cava



MSP19

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,



PPD

Pistoncino a molla,
Per lamiera



PF60

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm

Prodotti correlati



AZY_SS

Antivibrante elastico
cilindrico inox, Inox



BZY

Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



ATZY

Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio



PMB

Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base ovale