

Perno autobloccante a sfere



BAB Per bloccare in modo semplice e rapido

- Autobloccanti

- Materiali:

Asse: inox temprato 1.4542

Molla: inox

Impugnatura: plastica (PA6)

- T° d'utilizzo: da -30°C a 80°C

Vantaggi


- Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Puntale temprato, molto resistente, con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)
- Sopporta le sollecitazioni alle estremità
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario

Accessorio



- Cavo di ritegno CDR

Opzione

- Numerose combinazioni di colori possibili



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

**Resistenza a norma DIN 50141

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	l1	Ød2	Ød3	Ød4	l2	l3	l4	Per alesaggio (H11)	Resistenza al doppio taglio (kN**)	Stock*	Prezzo unit.
												da 1 a 5
BAB5-10	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	✓	42,41 €
BAB5-15	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-20	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-25	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-30	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	44,89 €
BAB6-10	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-15	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-20	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-25	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-30	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-35	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-40	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-45	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	44,89 €
BAB6-50	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB8-20	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	41,03 €
BAB8-25	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	41,03 €
BAB8-30	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-35	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB8-40	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-45	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-50	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB10-20	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	71,79 €
BAB10-25	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	71,79 €
BAB10-30	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	75,55 €
BAB10-35	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-40	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-45	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-50	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-60	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	79,19 €
BAB12-25	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	73,35 €
BAB12-30	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-35	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-40	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-45	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-50	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-60	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-70	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-80	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	84,26 €
BAB16-30	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-35	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-40	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-45	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-50	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-60	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-70	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-80	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	150,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPHR
Sfera portante, Forte



CHA35
Cerniera ad avvitare,
Hinge



HTD8M_20
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa



BS2
Panamech, Multi-
Beam, Alluminio - con
vite a pressione



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



GE1006
Chiusura a leva
adattabile, Per
aggancio in gola



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con pe...



STC
Deceleratore, Ghiera
d'arresto




EBM
Cavalletto in acciaio,
Acciaio



GLB
Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox



RURt
Ruota girevole a foro
centrale, Poliuretano -
Mozzo alluminio



AWMP
Albero in alluminio
per guida lineare,
Alluminio

Prodotti correlati



CDR
Per perno
autobloccante, Cavo
di ritegno



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia cilindrica



BABreceptacle
Perno autobloccante,
Bussola di innesto



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia ovale