

Perno autobloccante a sfere



BAB Per bloccare in modo semplice e rapido

- Autobloccanti

- Materiali:

Asse: inox temprato 1.4542

Molla: inox

Impugnatura: plastica (PA6)

- T° d'utilizzo: da -30°C a 80°C

Vantaggi


- Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Puntale temprato, molto resistente, con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)
- Sopporta le sollecitazioni alle estremità
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario

Accessorio



- Cavo di ritegno CDR

Opzione

- Numerose combinazioni di colori possibili



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

**Resistenza a norma DIN 50141

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	l1	Ød2	Ød3	Ød4	l2	l3	l4	Per alesaggio (H11)	Resistenza al doppio taglio (kN**)	Stock*	Prezzo unit.
												da 1 a 5
BAB5-10	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	✓	42,41 €
BAB5-15	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-20	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-25	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-30	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	44,89 €
BAB6-10	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-15	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-20	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-25	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-30	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-35	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-40	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-45	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	44,89 €
BAB6-50	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB8-20	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	41,03 €
BAB8-25	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	41,03 €
BAB8-30	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-35	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB8-40	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-45	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-50	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB10-20	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	71,79 €
BAB10-25	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	71,79 €
BAB10-30	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	75,55 €
BAB10-35	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-40	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-45	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-50	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-60	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	79,19 €
BAB12-25	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	73,35 €
BAB12-30	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-35	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-40	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-45	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-50	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-60	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-70	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-80	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	84,26 €
BAB16-30	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-35	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-40	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-45	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-50	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-60	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-70	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-80	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	150,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SBS_L

Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



WBGV

Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Ottone



VDSCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastrini di base per il blo...



BPQ

Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings



P70

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



CDGamme

Molla di compressione DIN2095, DIN 2095



VRB5

Anello di sollevamento, Articolato - a saldare

Prodotti correlati



CDR

Per perno autobloccante, Cavo di ritegno



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia cilindrica



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale