

Perno autobloccante a sfere **ad anello**

BABA Con anello di sollevamento integrato

- Autobloccante

- Materiali:

Asse/maniglia: acciaio fosfatato
manganese, puntale in alluminio

Molla: inox

- T° d'utilizzo: +250°C




Vantaggi

- Anti-corrosione





- Premere = sbloccare

- Utilizzo rapido, semplice e robusto come elemento di trasporto, con maniglia mobile protetta da sblocco involontario.

Non occorrono più lavorazioni speciali, come ad esempio la maschiatura di un pezzo da lavorare. La tolleranza H11 sull'alesaggio basta per l'utilizzo.



Riferimenti	ØD ₁	L ₁	ØD ₂	ØD ₃	ØD ₄ min.	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	Per alesaggio H11
BAB10-15/A	10	15	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-25/A	10	25	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-35/A	10	35	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-50/A	10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB12-15/A	12	15	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-25/A	12	25	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-35/A	12	35	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-50/A	12	50	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB16-25/A	16	25	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-50/A	16	50	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-75/A	16	75	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Riferimenti	X min.	X max.	F ₁ [*] (kN)	F ₂ [*] (kN)	F ₃ [*] (kN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 2
BAB10-15/A	1,5	10	2,7	2,4	2,1	223	111,90 €
BAB10-25/A	1,5	15	2,7	2,4	2,1	230	111,92 €
BAB10-35/A	1,5	25	2,7	2,4	2,1	240	111,90 €
BAB10-50/A	1,5	35	2,7	2,4	2,1	247	111,90 €
BAB12-15/A	1,5	10	3,5	3,2	2,8	231	121,63 €
BAB12-25/A	1,5	20	3,5	3,2	2,8	238	121,63 €
BAB12-35/A	1,5	25	3,5	3,2	2,8	240	121,63 €
BAB12-50/A	1,5	45	3,5	3,2	2,8	262	121,63 €
BAB16-25/A	1,5	20	4,8	4,5	4,1	306	134,77 €
BAB16-50/A	1,5	40	4,8	4,5	4,1	345	134,77 €
BAB16-75/A	1,5	55	4,8	4,5	4,1	384	134,77 €


*Per avere cinque punti di sicurezza

Altri prodotti...



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Alluminio



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



S_2RS

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



DB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1



BAG0

Anello di bloccaggio, Inox



WS20

Binario Drylin® W, Binario



BPVMss

Sfera portante avvitabile miniatura, Acciaio C43 - ECO



BZY_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



ACLEPP

Angolare, 4 fori



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1

Prodotti correlati



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto



BABam

Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante