

# Perno autobloccante **inox temprato** ad anello **New Inx**

## BABPASS Ø5 à Ø12

Con impugnatura ad anello

- **Imbastitore autobloccante**

- **Materiali :**

Perno inox 630 temprato 40HRC passivato  
Impugnatura e pulsante inox 303 passivato  
Molla inox  
Sfere inox 440C temprato 58HRC e passivato

**NUOVO!**




### Vantaggi

- Sbloccaggio rapido per le operazioni di assemblaggio ripetitive
- Il perno in inox temprato ha una resistenza elevata e può sopportare sollecitazioni estreme con la massima resistenza all'usura

### Montaggio

- Prevedere un alesaggio con tolleranza H11



### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 6+  | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice         | ØD1 | L   | ØD | ØD2  | ØD3  | ØD4 | ØD5  | L1 | L2   | L3   | L5  | Resistenza al doppio taglio | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|----------------|-----|-----|----|------|------|-----|------|----|------|------|-----|-----------------------------|-----------------------|
| BAB5-10/PA/SS  | 5   | 10  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 16  | 24,4                        | 27,92 €               |
| BAB5-15/PA/SS  | 5   | 15  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 21  | 24,4                        | 27,92 €               |
| BAB5-20/PA/SS  | 5   | 20  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 26  | 24,4                        | 27,92 €               |
| BAB5-25/PA/SS  | 5   | 25  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 31  | 24,4                        | 27,92 €               |
| BAB5-30/PA/SS  | 5   | 30  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 36  | 24,4                        | 28,48 €               |
| BAB5-35/PA/SS  | 5   | 35  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 41  | 24,4                        | 28,48 €               |
| BAB5-40/PA/SS  | 5   | 40  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 46  | 24,4                        | 28,48 €               |
| BAB5-45/PA/SS  | 5   | 45  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 51  | 24,4                        | 28,69 €               |
| BAB5-50/PA/SS  | 5   | 50  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 56  | 24,4                        | 28,69 €               |
| BAB5-60/PA/SS  | 5   | 60  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 66  | 24,4                        | 32,03 €               |
| BAB5-70/PA/SS  | 5   | 70  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 76  | 24,4                        | 32,03 €               |
| BAB5-80/PA/SS  | 5   | 80  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 86  | 24,4                        | 32,03 €               |
| BAB5-90/PA/SS  | 5   | 90  | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 96  | 24,4                        | 33,05 €               |
| BAB5-100/PA/SS | 5   | 100 | 15 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 6  | 23,4 | 36,8 | 106 | 24,4                        | 38,17 €               |

Dimensioni in mm

| Codice          | ØD1 | L   | ØD   | ØD2   | ØD3  | ØD4  | ØD5  | L1 | L2   | L3   | L5   | Resistenza | Prezzo   |
|-----------------|-----|-----|------|-------|------|------|------|----|------|------|------|------------|----------|
|                 |     |     |      |       |      |      |      |    |      |      |      | al doppio  | unit.    |
|                 |     |     |      |       |      |      |      |    |      |      |      | taglio     | da 1 a 5 |
| BAB6-10/PA/SS   | 6   | 10  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 17   | 35,64      | 25,69 €  |
| BAB6-15/PA/SS   | 6   | 15  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 22   | 35,64      | 25,69 €  |
| BAB6-20/PA/SS   | 6   | 20  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 27   | 35,64      | 27,73 €  |
| BAB6-25/PA/SS   | 6   | 25  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 32   | 35,64      | 27,73 €  |
| BAB6-30/PA/SS   | 6   | 30  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 37   | 35,64      | 29,46 €  |
| BAB6-35/PA/SS   | 6   | 35  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 42   | 35,64      | 29,46 €  |
| BAB6-40/PA/SS   | 6   | 40  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 47   | 35,64      | 29,46 €  |
| BAB6-45/PA/SS   | 6   | 45  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 52   | 35,64      | 31,12 €  |
| BAB6-50/PA/SS   | 6   | 50  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 57   | 35,64      | 31,12 €  |
| BAB6-60/PA/SS   | 6   | 60  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 67   | 35,64      | 32,38 €  |
| BAB6-70/PA/SS   | 6   | 70  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 77   | 35,64      | 32,38 €  |
| BAB6-80/PA/SS   | 6   | 80  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 87   | 35,64      | 32,38 €  |
| BAB6-90/PA/SS   | 6   | 90  | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 97   | 35,64      | 33,88 €  |
| BAB6-100/PA/SS  | 6   | 100 | 15   | 6,99  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 7  | 23,4 | 36,8 | 107  | 35,64      | 35,43 €  |
| BAB8-10/PA/SS   | 8   | 10  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 18   | 63,8       | 29,69 €  |
| BAB8-15/PA/SS   | 8   | 15  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 23   | 63,8       | 29,69 €  |
| BAB8-20/PA/SS   | 8   | 20  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 28   | 63,8       | 29,69 €  |
| BAB8-25/PA/SS   | 8   | 25  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 33   | 63,8       | 29,69 €  |
| BAB8-30/PA/SS   | 8   | 30  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 38   | 63,8       | 32,03 €  |
| BAB8-35/PA/SS   | 8   | 35  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 43   | 63,8       | 32,03 €  |
| BAB8-40/PA/SS   | 8   | 40  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 48   | 63,8       | 34,35 €  |
| BAB8-45/PA/SS   | 8   | 45  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 53   | 63,8       | 34,35 €  |
| BAB8-50/PA/SS   | 8   | 50  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 58   | 63,8       | 34,35 €  |
| BAB8-60/PA/SS   | 8   | 60  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 68   | 63,8       | 36,75 €  |
| BAB8-70/PA/SS   | 8   | 70  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 78   | 63,8       | 36,75 €  |
| BAB8-80/PA/SS   | 8   | 80  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 88   | 63,8       | 36,75 €  |
| BAB8-90/PA/SS   | 8   | 90  | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 98   | 63,8       | 37,61 €  |
| BAB8-100/PA/SS  | 8   | 100 | 15   | 9,42  | 11,9 | 5,8  | 29,5 | 8  | 23,4 | 36,8 | 108  | 63,8       | 37,61 €  |
| BAB10-15/PA/SS  | 10  | 15  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 24   | 100,1      | 31,71 €  |
| BAB10-20/PA/SS  | 10  | 20  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 29   | 100,1      | 31,71 €  |
| BAB10-25/PA/SS  | 10  | 25  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 34   | 100,1      | 31,71 €  |
| BAB10-30/PA/SS  | 10  | 30  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 39   | 100,1      | 35,77 €  |
| BAB10-35/PA/SS  | 10  | 35  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 44   | 100,1      | 35,77 €  |
| BAB10-40/PA/SS  | 10  | 40  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 49   | 100,1      | 35,77 €  |
| BAB10-45/PA/SS  | 10  | 45  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 54   | 100,1      | 35,77 €  |
| BAB10-50/PA/SS  | 10  | 50  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 59   | 100,1      | 35,77 €  |
| BAB10-60/PA/SS  | 10  | 60  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 69   | 100,1      | 42,01 €  |
| BAB10-70/PA/SS  | 10  | 70  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 79   | 100,1      | 42,01 €  |
| BAB10-80/PA/SS  | 10  | 80  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 89   | 100,1      | 42,01 €  |
| BAB10-90/PA/SS  | 10  | 90  | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 99   | 100,1      | 43,67 €  |
| BAB10-100/PA/SS | 10  | 100 | 16,5 | 11,86 | 14,2 | 7,4  | 29,5 | 9  | 25,7 | 38,6 | 109  | 100,1      | 43,67 €  |
| BAB12-20/PA/SS  | 12  | 20  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 30,0 | 144,1      | 42,26 €  |
| BAB12-25/PA/SS  | 12  | 25  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 35,0 | 144,1      | 42,26 €  |
| BAB12-30/PA/SS  | 12  | 30  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 40,0 | 144,1      | 46,20 €  |
| BAB12-35/PA/SS  | 12  | 35  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 45,0 | 144,1      | 46,20 €  |
| BAB12-40/PA/SS  | 12  | 40  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 50,0 | 144,1      | 46,20 €  |
| BAB12-45/PA/SS  | 12  | 45  | 20,6 | 14,5  | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 55,0 | 144,1      | 53,87 €  |

Dimensioni in mm

# Perno autobloccante **inox temprato ad anello** New Inx

## BABPASS Ø12 à Ø16

### Con impugnatura ad anello

**NUOVO!**

#### - **Imbastitore autobloccante**

#### - **Materiali :**


Perno inox 630 temprato 40HRC passivato  
Impugnatura e pulsante inox 303 passivato  
Molla inox  
Sfere inox 440C temprato 58HRC e passivato

#### **Vantaggi**

- Sbloccaggio rapido per le operazioni di assemblaggio ripetitive
- Il perno in inox temprato ha una resistenza elevata e può sopportare sollecitazioni estreme con la massima resistenza all'usura

#### **Montaggio**

- Prevedere un alesaggio con tolleranza H11



#### **SCONTI PER QUANTITÀ**

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 6+  | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice          | ØD1 | L   | ØD   | ØD2  | ØD3  | ØD4  | ØD5  | L1 | L2   | L3   | L5    | Resistenza al doppio taglio |          |
|-----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|------|------|-------|-----------------------------|----------|
|                 |     |     |      |      |      |      |      |    |      |      |       | Prezzo unit.                | da 1 a 5 |
| BAB12-50/PA/SS  | 12  | 50  | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 60,0  | 144,1                       | 53,87 €  |
| BAB12-60/PA/SS  | 12  | 60  | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 70,0  | 144,1                       | 53,87 €  |
| BAB12-70/PA/SS  | 12  | 70  | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 80,0  | 144,1                       | 53,87 €  |
| BAB12-80/PA/SS  | 12  | 80  | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 90,0  | 144,1                       | 53,87 €  |
| BAB12-90/PA/SS  | 12  | 90  | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 100,0 | 144,1                       | 63,24 €  |
| BAB12-100/PA/SS | 12  | 100 | 20,6 | 14,5 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 10 | 32,3 | 47,8 | 110,0 | 144,1                       | 63,24 €  |
| BAB16-25/PA/SS  | 16  | 25  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 39,0  | 257,2                       | 61,96 €  |
| BAB16-30/PA/SS  | 16  | 30  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 44,0  | 257,2                       | 70,67 €  |
| BAB16-35/PA/SS  | 16  | 35  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 49,0  | 257,2                       | 70,67 €  |
| BAB16-40/PA/SS  | 16  | 40  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 54,0  | 257,2                       | 70,67 €  |
| BAB16-45/PA/SS  | 16  | 45  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 59,0  | 257,2                       | 70,67 €  |
| BAB16-50/PA/SS  | 16  | 50  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 64,0  | 257,2                       | 70,67 €  |
| BAB16-60/PA/SS  | 16  | 60  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 74,0  | 257,2                       | 79,38 €  |
| BAB16-70/PA/SS  | 16  | 70  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 84,0  | 257,2                       | 79,38 €  |
| BAB16-80/PA/SS  | 16  | 80  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 94,0  | 257,2                       | 79,38 €  |
| BAB16-90/PA/SS  | 16  | 90  | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 104,0 | 257,2                       | 88,09 €  |
| BAB16-100/PA/SS | 16  | 100 | 26,9 | 19,0 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 14 | 41,9 | 65,3 | 114,0 | 257,2                       | 88,09 €  |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Antistatic knurled nut, Antistatic



Sistema di guida su binario a V Simple Select®, con carrello



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Forcella serie lunga, Lunga acciaio



Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



Rullo folle, Acciaio



Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



Attrezzo di bloccaggio, A tirante orizzontale - inox



Perno folle eccentrico, Eccentrico



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm

## Prodotti correlati



Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante



Perno autobloccante, Acciaio



Perno autobloccante a sfere, Inox temprato



Perno autobloccante a sfere inox, Inox temprato