
Perno autobloccante inox 303

BABS303 — Compatto

- **Autobloccante**
- Materiali:
  Asse: inox 303
  Molla: inox
- T° d'utilizzo: max. +250°C



Spingere per sbloccare

Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Esecuzione compatta con impugnatura ergonomica


Opzione

- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB) = resistenza al doppio taglio

Materiale più economico!

Accessori

- Cavo di ritegno **CDR/S** (web)





SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Resistenza al doppio taglio (kN)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/S303	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	14	10	-	22,64 €
BAB5-15/S303	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	14	11	-	22,67 €
BAB5-20/S303	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	14	12	-	22,67 €
BAB5-25/S303	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	✔	22,67 €
BAB5-30/S303	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	✔	24,10 €
BAB6-10/S303	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	21	11	-	22,79 €
BAB6-15/S303	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	21	12	-	22,79 €
BAB6-20/S303	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	21	13	-	22,79 €
BAB6-25/S303	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	21	14	-	22,79 €
BAB6-30/S303	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	21	15	✔	25,50 €
BAB6-35/S303	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	21	16	✔	25,50 €
BAB6-40/S303	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	21	17	-	25,50 €
BAB6-45/S303	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	21	18	-	25,50 €
BAB6-50/S303	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	21	19	✔	25,50 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Resistenza al doppio taglio (kN)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB8-20/S303	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	38	33	✔	24,58 €
BAB8-25/S303	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	38	34	-	24,58 €
BAB8-30/S303	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	38	36	✔	27,63 €
BAB8-35/S303	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	38	38	-	27,63 €
BAB8-40/S303	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	38	40	-	27,63 €
BAB8-45/S303	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	38	42	-	27,63 €
BAB8-50/S303	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	38	44	-	27,63 €
BAB10-20/S303	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	60	39	✔	37,54 €
BAB10-25/S303	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	60	42	-	37,54 €
BAB10-30/S303	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	60	45	-	39,62 €
BAB10-35/S303	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	60	48	-	39,62 €
BAB10-40/S303	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	60	51	-	39,62 €
BAB10-45/S303	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	60	54	-	39,62 €
BAB10-50/S303	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	60	57	-	39,62 €
BAB10-60/S303	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	60	63	-	41,57 €
BAB12-25/S303	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	87	84	-	38,31 €
BAB12-30/S303	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	87	88	-	40,15 €
BAB12-35/S303	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	87	92	-	40,15 €
BAB12-40/S303	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	87	96	-	40,15 €
BAB12-45/S303	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	87	101	-	40,15 €
BAB12-50/S303	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	87	105	-	40,15 €
BAB12-60/S303	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	87	113	-	42,11 €
BAB12-70/S303	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	87	122	-	42,11 €
BAB12-80/S303	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	87	130	-	43,78 €
BAB16-30/S303	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	155	120	-	68,47 €
BAB16-35/S303	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	155	127	-	68,47 €
BAB16-40/S303	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	155	135	-	68,47 €
BAB16-45/S303	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	155	143	-	68,47 €
BAB16-50/S303	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	155	150	-	68,47 €
BAB16-60/S303	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	155	166	-	73,80 €
BAB16-70/S303	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	155	181	-	73,80 €
BAB16-80/S303	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	155	196	-	78,37 €
BAB20-60/S303	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	244	322	-	138,65 €
BAB20-80/S303	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	244	370	-	144,25 €
BAB20-100/S303	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	244	414	-	151,30 €
BAB20-120/S303	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	244	466	-	157,05 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Perno autobloccante inox 630

BABs

Compatto

- **Autobloccante**
- Materiali:
  Asse: inox 630, temprato per precipitazione, con rivestimento resistente (marcatura)
  Molla: inox
- T° d'utilizzo: max. +250°C




Spingere per sbloccare

Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido nel corso delle operazioni d'assemblaggio ripetitive
- Anti-corrosione
- Puntale temprato, molto resistente, anti-usura, che sopporta sforzi estremi
- Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica

Accessori

- Cavo di ritegno **CDR/S** *(web)*




SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	L1	Ød2	Ød3	L2	L3	Per alesaggio H11	Resistenza al doppio taglio (kN)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/S	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	24	15	✔	35,97 €
BAB5-15/S	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	24	16	-	35,97 €
BAB5-20/S	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	24	17	-	35,97 €
BAB5-25/S	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	24	18	-	35,97 €
BAB5-30/S	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	24	19	✔	38,07 €
BAB6-10/S	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	35	17	-	36,32 €
BAB6-15/S	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	35	18	-	36,32 €
BAB6-20/S	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	35	19	-	36,32 €
BAB6-25/S	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	35	20	-	36,32 €
BAB6-30/S	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	35	21	-	40,33 €
BAB6-35/S	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	35	22	-	40,33 €
BAB6-40/S	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	35	23	-	40,33 €
BAB6-45/S	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	35	24	-	40,33 €
BAB6-50/S	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	35	25	-	40,33 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	L1	Ød2	Ød3	L2	L3	Per alesaggio H11	Resistenza al doppio taglio (kN)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB8-20/S	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	63	23	-	38,92 €
BAB8-25/S	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	63	25	-	38,92 €
BAB8-30/S	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	63	27	-	43,72 €
BAB8-35/S	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	63	29	-	43,72 €
BAB8-40/S	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	63	30	-	43,72 €
BAB8-45/S	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	63	32	-	43,72 €
BAB8-50/S	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	63	34	-	43,72 €
BAB10-20/S	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	100	35	-	59,71 €
BAB10-25/S	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	100	37	-	59,71 €
BAB10-30/S	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	100	40	-	62,49 €
BAB10-35/S	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	100	43	-	62,49 €
BAB10-40/S	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	100	46	-	62,49 €
BAB10-45/S	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	100	49	-	62,49 €
BAB10-50/S	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	100	52	-	62,49 €
BAB10-60/S	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	100	56	-	65,87 €
BAB12-25/S	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	144	51	-	60,77 €
BAB12-30/S	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	144	55	-	63,43 €
BAB12-35/S	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	144	59	-	63,43 €
BAB12-40/S	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	144	64	-	63,43 €
BAB12-45/S	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	144	68	-	63,43 €
BAB12-50/S	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	144	72	-	63,43 €
BAB12-60/S	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	144	80	-	66,69 €
BAB12-70/S	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	144	89	-	66,69 €
BAB12-80/S	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	144	98	-	69,73 €
BAB16-30/S	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	257	138	-	108,59 €
BAB16-35/S	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	257	147	-	108,59 €
BAB16-40/S	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	257	156	-	108,59 €
BAB16-45/S	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	257	165	-	108,59 €
BAB16-50/S	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	257	175	-	108,59 €
BAB16-60/S	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	257	193	-	117,01 €
BAB16-70/S	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	257	212	-	117,01 €
BAB16-80/S	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	257	233	-	124,05 €
BAB20-60/S	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	403	338	-	247,52 €
BAB20-80/S	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	403	388	-	254,54 €
BAB20-100/S	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	403	438	-	269,01 €
BAB20-120/S	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	403	488	-	279,69 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm