

Perno autobloccante a sfere **inox**

BABs

Compatto

- Autobloccante

- Materiali:

Asse: inox 630, temprato per precipitazione, con rivestimento resistente (marcatura)



Molla: inox

- T° d'utilizzo: max. +250°C

Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido nel corso delle operazioni d'assemblaggio ripetitive
- Anti-corrosione
- Punta temprato, molto resistente, anti-usura, che sopporta sforzi estremi
- Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica.

Spingere per sbloccare






SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	L1	Ød2	Ød3	L2	L3	Per Resistenza al		Massa	Prezzo unit.
							alesaggio H11	doppio taglio (kN)		
BAB5-10/S	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	24	15	✓ 29,05 €
BAB5-15/S	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	24	16	✓ 29,05 €
BAB5-20/S	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	24	17	- 29,05 €
BAB5-25/S	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	24	18	- 29,05 €
BAB5-30/S	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	24	19	- 30,75 €
BAB6-10/S	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	35	17	- 29,34 €
BAB6-15/S	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	35	18	✓ 29,34 €
BAB6-20/S	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	35	19	- 29,34 €
BAB6-25/S	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	35	20	✓ 29,34 €
BAB6-30/S	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	35	21	✓ 32,57 €
BAB6-35/S	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	35	22	- 32,57 €
BAB6-40/S	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	35	23	- 32,57 €
BAB6-45/S	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	35	24	- 32,57 €
BAB6-50/S	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	35	25	- 32,57 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	L1	Ød2	Ød3	L2	L3	Per alesaggio H11	Resistenza al doppio taglio (kN)	Massa (g)	Prezzo unit.	
										Stock*	da 1 a 5
BAB8-20/S	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	63	23	-	31,44 €
BAB8-25/S	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	63	25	-	31,44 €
BAB8-30/S	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	63	27	-	35,32 €
BAB8-35/S	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	63	29	-	35,32 €
BAB8-40/S	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	63	30	-	35,32 €
BAB8-45/S	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	63	32	-	35,32 €
BAB8-50/S	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	63	34	-	35,32 €
BAB10-20/S	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	100	35	-	48,23 €
BAB10-25/S	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	100	37	-	48,23 €
BAB10-30/S	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	100	40	-	50,48 €
BAB10-35/S	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	100	43	-	50,48 €
BAB10-40/S	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	100	46	-	50,48 €
BAB10-45/S	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	100	49	-	50,48 €
BAB10-50/S	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	100	52	-	50,48 €
BAB10-60/S	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	100	56	-	53,20 €
BAB12-25/S	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	144	51	-	49,08 €
BAB12-30/S	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	144	55	✓	51,23 €
BAB12-35/S	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	144	59	-	51,23 €
BAB12-40/S	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	144	64	✓	51,23 €
BAB12-45/S	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	144	68	-	51,23 €
BAB12-50/S	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	144	72	-	51,23 €
BAB12-60/S	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	144	80	-	53,87 €
BAB12-70/S	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	144	89	-	53,87 €
BAB12-80/S	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	144	98	-	56,32 €
BAB16-30/S	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	257	138	-	87,70 €
BAB16-35/S	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	257	147	✓	87,70 €
BAB16-40/S	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	257	156	-	87,70 €
BAB16-45/S	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	257	165	-	87,70 €
BAB16-50/S	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	257	175	✓	87,70 €
BAB16-60/S	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	257	193	✓	94,50 €
BAB16-70/S	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	257	212	-	94,50 €
BAB16-80/S	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	257	233	-	100,19 €
BAB20-60/S	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	403	338	-	199,91 €
BAB20-80/S	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	403	388	-	205,58 €
BAB20-100/S	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	403	438	-	217,27 €
BAB20-120/S	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	403	488	-	225,90 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BEAB
Manopola, stella, anti-bacterial



DOMI30
Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



F7-P-AM
Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



OP3_14_06
Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



HK
Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LRX



BH01
Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



VT
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



RFK48C
Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



GE1006
Chiusura a leva adattabile, Per



SNG
Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa -



LVT
Mini martinetto motorizzato 2A, 2



SSDB
Ingranaggio conico inox, 2:1

Prodotti correlati




BABreceptacle
Perno autobloccante, Bussola di innesto



BABS303
Perno autobloccante inox 303, Inox 303



AFA
Perno di fissaggio, con anello



CDRs
Perno autobloccante, Cavo di ritegno