

Perno autobloccante inox 303



BABS303

Compatto

- Autobloccante

- Materiali:

Asse: inox 303

Molla: inox

- T° d'utilizzo: max. +250°C

Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Esecuzione compatta con impugnatura ergonomica


Opzione

- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB)
= resistenza al doppio taglio



Spingere per sbloccare

Materiale più economico!





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Doppio taglio (kN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/S303	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	14	10	17,38 €
BAB5-15/S303	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	14	11	17,40 €
BAB5-20/S303	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	14	12	17,40 €
BAB5-25/S303	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	17,40 €
BAB5-30/S303	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	18,51 €
BAB6-10/S303	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	21	11	17,50 €
BAB6-15/S303	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	21	12	17,50 €
BAB6-20/S303	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	21	13	17,50 €
BAB6-25/S303	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	21	14	17,50 €
BAB6-30/S303	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	21	15	19,58 €
BAB6-35/S303	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	21	16	19,58 €
BAB6-40/S303	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	21	17	19,58 €
BAB6-45/S303	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	21	18	19,58 €
BAB6-50/S303	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	21	19	19,58 €

Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Doppio taglio (kN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB8-20/S303	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	38	33	18,88 €
BAB8-25/S303	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	38	34	18,88 €
BAB8-30/S303	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	38	36	21,22 €
BAB8-35/S303	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	38	38	21,22 €
BAB8-40/S303	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	38	40	21,22 €
BAB8-45/S303	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	38	42	21,22 €
BAB8-50/S303	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	38	44	21,22 €
BAB10-20/S303	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	60	39	28,81 €
BAB10-25/S303	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	60	42	28,81 €
BAB10-30/S303	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	60	45	30,41 €
BAB10-35/S303	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	60	48	30,41 €
BAB10-40/S303	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	60	51	30,41 €
BAB10-45/S303	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	60	54	30,41 €
BAB10-50/S303	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	60	57	30,41 €
BAB10-60/S303	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	60	63	31,90 €
BAB12-25/S303	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	87	84	29,41 €
BAB12-30/S303	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	87	88	30,82 €
BAB12-35/S303	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	87	92	30,82 €
BAB12-40/S303	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	87	96	30,82 €
BAB12-45/S303	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	87	101	30,82 €
BAB12-50/S303	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	87	105	30,82 €
BAB12-60/S303	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	87	113	32,32 €
BAB12-70/S303	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	87	122	32,32 €
BAB12-80/S303	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	87	130	33,61 €
BAB16-30/S303	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	155	120	52,54 €
BAB16-35/S303	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	155	127	52,54 €
BAB16-40/S303	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	155	135	52,54 €
BAB16-45/S303	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	155	143	52,54 €
BAB16-50/S303	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	155	150	52,54 €
BAB16-60/S303	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	155	166	56,63 €
BAB16-70/S303	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	155	181	56,63 €
BAB16-80/S303	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	155	196	60,14 €
BAB20-60/S303	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	244	322	106,39 €
BAB20-80/S303	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	244	370	110,68 €
BAB20-100/S303	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	244	414	116,09 €
BAB20-120/S303	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	244	466	120,51 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



MFB

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio



PRFRTR

Elementi di giunzione, Giunto di collegamento trasversale



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



BRI

Accessori per pannello, Blocco di fissaggio



RBNpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù



PSG25


Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



BABS

Perno autobloccante a sfere inox, Inox temprato



CDRs

Perno autobloccante, Cavo di ritegno