

- La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement
- Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé
- Matières :
 - Poignée : Thermoplastique rouge (RAL3020)
 - Axe : inox 303
 - Composants : inox
 - Serrure : Zamak
 - Clé acier zingué
- Pour alésage H11




Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Possibilité de fixation avec câble de retenue CDR (tome 1 p.35)

Infos

- Résistance au cisaillement selon DIN 50141
- La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barilletts peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés




REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Référence	B	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	L1	L2	L3	L5	Résistance double cisaillement kN min	Prix Uni. 1 à 5
BAB8-20/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	20	7,8	49,4	38,8	27,8	38	43,94 €
BAB8-25/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	25	7,8	49,4	38,8	32,8	38	43,94 €
BAB8-30/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	30	7,8	49,4	38,8	37,8	38	47,10 €
BAB8-35/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	35	7,8	49,4	38,8	42,8	38	47,10 €
BAB8-40/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	40	7,8	49,4	38,8	47,8	38	47,10 €
BAB8-45/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	45	7,8	49,4	38,8	52,8	38	47,10 €
BAB8-50/TV/R	33	81,8	8	9,5	20	50	7,8	49,4	38,8	57,8	38	47,10 €
BAB10-20/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	20	8,9	49,4	38,8	28,9	60	61,41 €
BAB10-25/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	25	8,9	49,4	38,8	33,9	60	61,41 €
BAB10-30/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	30	8,9	49,4	38,8	38,9	60	64,08 €
BAB10-35/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	35	8,9	49,4	38,8	43,9	60	64,08 €
BAB10-40/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	40	8,9	49,4	38,8	48,9	60	64,08 €
BAB10-45/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	45	8,9	49,4	38,8	53,9	60	64,08 €
BAB10-50/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	50	8,9	49,4	38,8	58,9	60	64,08 €
BAB10-60/TV/R	33	81,8	10	12,0	20	60	8,9	49,4	38,8	68,9	60	67,40 €
BAB12-25/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	25	9,9	49,4	38,8	34,9	86	55,18 €
BAB12-30/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	30	9,9	49,4	38,8	39,9	86	58,16 €
BAB12-35/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	35	9,9	49,4	38,8	44,9	86	58,16 €
BAB12-40/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	40	9,9	49,4	38,8	49,9	86	58,16 €
BAB12-45/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	45	9,9	49,4	38,8	54,9	86	58,16 €
BAB12-50/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	50	9,9	49,4	38,8	59,9	86	58,16 €
BAB12-60/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	60	9,9	49,4	38,8	69,9	86	61,14 €
BAB12-70/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	70	9,9	49,4	38,8	79,9	86	61,14 €
BAB12-80/TV/R	33	81,8	12	14,5	20	80	9,9	49,4	38,8	89,9	86	63,78 €
BAB16-30/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	30	13,1	49,4	38,8	43,1	153	81,76 €
BAB16-35/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	35	13,1	49,4	38,8	48,1	153	83,07 €
BAB16-40/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	40	13,1	49,4	38,8	53,1	153	83,07 €
BAB16-45/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	45	13,1	49,4	38,8	58,1	153	83,07 €
BAB16-50/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	50	13,1	49,4	38,8	63,1	153	83,07 €
BAB16-60/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	60	13,1	49,4	38,8	73,1	153	88,27 €
BAB16-70/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	70	13,1	49,4	38,8	83,1	153	88,27 €
BAB16-80/TV/R	33	81,8	16	19,0	20	80	13,1	49,4	38,8	93,1	153	93,43 €

Dimensions en mm

Altri prodotti...



EPRF

Dado flangiato per madrevite a passo lungo, Dado flangiato -fino a 4...



PRF_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



GLT3E-58

Guide telescopiche acciaio, Estensione extra



WFRM

Dado trapezoidale, Polimero (Iglidur®) - 1 filetto



SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



BTE

Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



PSG08HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...




BCM_T

Elemento di trascinamento, Elemento di trascinamento



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e



SLBW

Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio

Prodotti correlati



BABV

Ball lock pins lockable, Stainless steel



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia cilindrica



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale