

Storage bin for aluminium profile

For 8mm slots

BAC105

- **Sorting or storage bin for 40/45mm wide profiles (Type PRF4545)**

- Can easily be inserted into the slot of an aluminium profile by turning slightly



- **Materials:**

Tray: Glass fibre reinforced PA plastic
Cardboard label 250g/m²

PC plastic window

Polyurethane shock absorbers 65/70

Shore A (4-off)



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+
Disc. Net		-5%	On request

Part N°	Colour	RAL	Weight (g)	Quantity per pack	Price each
BAC105-130N	Black	-	137,4	10	4,16 €
BAC105-130J	Yellow	RAL1003	137,4	10	4,26 €
BAC105-130R	Red	RAL3020	137,4	10	4,26 €
BAC105-130V	Green	RAL6032	137,4	10	4,26 €
BAC105-130G	Grey	RAL7042	137,4	10	4,26 €

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

237

Altri prodotti...



BOX-NINA

Dado autofrenante - DIN985, Valigetta di dadi acciaio



SCE_SS

Serracavo, Inox



B52

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con vite a pressione



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



CTZYSS

Antivibrante elastico inox sfolato, Inox



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanala...



PCS8ECO

Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



FAD

Piede snodato semplice, Piede inclinabile senza suola



JCDss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio

Prodotti correlati



PRF1932

Profilato alluminio standard, 19 x 32 mm



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF4590

Profilato alluminio standard, 45 x 90 mm